



PowerSync Technology (Shanghai) CO.,LTD.
群加电子科技（上海）有限公司

规 格 承 认 书

排插规格书

Extension cord scort Specification

客户物料编码 ML2D0018/ML2D9018/ML2T0018/ML2T9018/ML4D0018/ML4
TRANSSION Part D9018/ML4T0018/ML4T9018/ML6D0018/ML6D9018/ML6T001
Number : 8/ML6T9018/ML8D0018/ML8D9018/ML8T0018/ML8T9018

客户物料名称 国标铝合金2位分控插座(黑/白)、国标铝合金2位总控插座(黑/白)、国
TRANSSION Part Name : 标铝合金4位分控插座(黑/白)、国标铝合金4位总控插座(黑/白)、国
标铝合金6位分控插座(黑/白)、国标铝合金6位总控插座(黑/白)、国标铝
合金8位分控插座(黑/白)、国标铝合金8位总控插座(黑/白)


供应商确认

Vendor
Approval :

工程部
唐建槟

签字或盖章
Signature And Seal






PowerSync



产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L1144W
额定电压: 250V~
额定电流: 10A
最大功率: 2500W

注意事项:


- 本产品适用于有地线供电系统的电源, 在接电源之前请确保地线已可靠连接。
 - 请不要盘绕使用延长线插座。若盘绕使用, 则实际可承载的电流值会低于其额定值。
 - 在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率。
 - 本产品仅限在室内干燥环境使用。
- 制造商: 群加电子科技(上海)有限公司
生产商: 建德市恒力电器有限公司




凹字: CCC A147328 建德市恒力电器有限公司 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3x1.5mm²



印刷局部



插头字样




相关参数:

产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L1144W
额定电压: 250V~
额定电流: 10A
最大功率: 2500W

群加型号: ML4D9018

				HL-L1144W			国标铝合金4孔4开白产品示意图
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	
设计		何卫亮	标准化				1:2
审核							
工艺		日期	2021.8.27		共 1页	第 1页	






PowerSync


产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L1144B
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W

注意事项:

- 本产品适用于有地线供电系统的电源,在接电源之前请确保地线已可靠连接。
 - 请不要盘绕使用延长线插座,若盘绕使用,则实际可承载的电流值会低于其额定值。
 - 在多个插头同时插入使用时,其负载的总功率不得超过最大允许功率。
 - 本产品仅限在室内干燥 境使用。
- 制造商: 群加电子科技(上海)有限公司
生产商: 建德市恒力电器有限公司



印刷局部



插头字样






相关参数:

产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L1144B
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W

群加型号: ML4D0018




				HL-L1144B			国标铝合金4孔4开黑产品示意图
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	
设计	何卫亮	标准化					
审核						1:2	
工艺		日期	2021.8.27		共 1页	第 1页	



产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L1166W
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W

[illegible]

日期




相关参数:

产品名称:	延长线插座
产品型号:	HL-L1166B
额定电压:	250V~
最大电流:	10A
最大功率:	2500W

群加型号: ML6D0018

						HL-L1166B				
标记处数	更改文件号	签字	日期				国标铝合金孔开黑产品示意图			
设计	何卫亮	标准化					图样标记	重量	比例	
审核									1:2	
丁字		日期	2021.8.27				共 1页	第 1页		

日期



PowerSync



产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L1188W
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W

注意事项:

- 本产品适用于有地线供电系统的电源,在接电源之前请确保地线已可靠连接。
 - 请不要盘绕使用延长线插座。若盘绕使用,则实际可承载的电流值会低于其额定值。
 - 在多个插头同时插入使用时,其负载的总功率不得超过最大允许功率。
 - 本产品仅限在室内干燥环境使用。
- 制造商: 群加电子科技(上海)有限公司
生产商: 建德市恒力电器有限公司



印刷局部




长度: 1800 (+30) mm, 颜色: 雾面白

凹字: CCC A147328 建德市恒力电器有限公司 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3x1.5mm²

加透明保护套

HL-P01, PANTONE 021C




PC PANTONE 021C

印刷: 白色


PC黑, 亚光黑喷漆

6063-T5, 表面处理: 亚光磨砂白



黑色三角形尾加硬自攻3*14

插头字样



相关参数:


产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L1188W
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W

群加型号: ML8D9018

HL-L1188W

国标铝合金8孔8开产品示意图

					HL-L1188W				国标铝合金8孔8开白产品示意图	
标记/处数	更改文件号	签字	日期							
设计	何卫亮	标准化			图样标记		重量	比例		
								1:2		
审核										
工艺		日期	2021.8.27		共 1页		第 1页			



PowerSync

产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L1188B
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W



注意事项:

- 本产品适用于有地线供电系统的电源, 在接电源之前请确保地线已可靠连接。
- 请不要连续使用延长线插座。若连续使用, 则实际可承载的电流值会低于其额定值。
- 在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率。


制造商: 群加电子科技(上海)有限公司
生产商: 建德市恒力电器有限公司



印刷局部




长度: 1800 (+30) mm, 颜色: 雾面黑
凹字: CCC A147328 建德市恒力电器有限公司 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3x1.5mm²



黑色三角形尾加硬自攻3*14


插头字样



相关参数:

产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L1188B
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W


群加型号: ML8D0018



HL-L1188B

国标铝合金8孔8开黑产品示意图

				HL-L1188B			国标铝合金8孔8开黑产品示意图
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	
设计		何卫亮	标准化				比例
审核							1:2
工艺			日期	2021.8.27	共 1页	第 1页	




PowerSync

注意事项:

- 本产品适用于有线供电系统的电源,在接电源之前请确保线材已可靠连接。
- 请不要使用劣质延长线插座,若继续使用,则实际可承载的电流值会低于其额定值。
- 在多个插头同时插入使用时,其负载的总功率不得超过其最大允许功率。
- 本产品仅能在室内干燥处使用。

产品名称:延长线插座
产品型号:HL-L2102W
额定电压:250V~
额定电流:10A
最大功率:2500W


制造商:群加电子科技有限公司
生产商:建德市恒力电器有限公司



长度: 1800 (+30) mm,颜色: 雾面白

四字: CCC A147328 建德市恒力电器有限公司 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3x1.5mm²

HL-P01, PANTONE 021C




PC PANTONE 021C

印刷: 白色

51.8

6063-T5, 表面处理: 亚光磨砂白

PC黑, 亚光黑喷漆



印刷: PANTONE 021C

印刷: PANTONE 5C

69.8

黑壳黑头


黑壳红色按钮带灯

42


PC黑

245

印刷局部



插头字样




相关参数:


产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L2102W
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W

群加型号: ML2T9018





				HL-L2102W			国标铝合金2孔1开白产品示意图
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	
设计		何卫亮	标准化				
审核							1:2
工艺		日期	2021.8.27		共 1页	第 1页	



PowerSync 注意事项:
• 本产品适用于有地线供电系统的电源,在接电源之前请确保地线已可靠连接。
• 请不要连续使用超长线路,若连续使用,则实际承载的电流可能会低于其额定值。
• 在所有插头同时插入使用时,请勿超过额定功率不得超过最大允许功率。
• 本产品仅能在室内干燥环境使用。
制造商: 德州市恒力电器有限公司
生产地: 德州市恒力电器有限公司



长度: 1800 (+30) mm,颜色: 雾面黑
HL-P01, PANTONE 021C
四字: CCC A147328 建德市恒力电器有限公司 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3x1.5mm²




相关参数:

产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L2102B
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W

群加型号: ML2T0018

				HL-L2102B			国标铝合金2孔1开黑产品示意图
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	
设计		何卫亮	标准化				
审核							
工艺		日期	2021.8.27		共 1页	第 1页	



PowerSync

注意事项:

- 本产品适用于有线供电系统的电源,在接电源之前请确保插线已可靠连接。
- 请不要连续使用延长线插座,若连续使用,则应与可承载的电流值余值于其额定值。
- 在多个插线同时接入使用时,其负载的总功率不得超过最大允许功率。
- 本产品仅限在室内干燥环境使用。

产品名称:延长线插座
产品型号:HL-L2104W
额定电压:250V~
最大电流:10A
最大功率:2500W



制造商:群思电子科技(上海)有限公司
生产商:建德市恒力电器有限公司




尺寸: 20*110mm 纸底黑字/亚白色PET

长度: 1800 (+30) mm.颜色: 雾面白


凹字: CCC A147328 建德市恒力电器有限公司 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3x1.5mm²



印刷局部



插头字样




相关参数:


产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L2104W
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W

群加型号: ML4T9018



				HL-L2104W				国标铝合金4孔1开白产品示意图
标记/处数	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例	
设计	何卫亮	标准化					1:2	
审核								
工艺		日期	2021.8.27	共 1页		第 1页		




PowerSync 注意事项:
• 本产品适用于有线供电系统的电源,在接电源之前请确保地线已可靠连接。
• 请不要连续使用延长线插座,若连续使用,则实际承载的电流可能会大于额定值。
• 在多个插头同时插入使用时,总负载功率不得超过产品的最大允许功率。
• 本产品仅用于室内干燥环境使用。
制造商: 深圳市恒力电器有限公司
生产厂: 深圳市恒力电器有限公司




尺寸: 20*110mm 铝底黑字/亚粉色PBT
长度: 1800 (+30) mm.颜色: 雾面黑
凹字: CCC A147328 建德市恒力电器有限公司 60227 IEC 55(RVV) 300/500V 3x1.5mm²
HL-P01, PANTONE 021C



印刷局部



插头字样







相关参数:

产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L2104B
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W

群加型号: ML4T0018

				HL-L2104B			国标铝合金4孔1开黑产品示意图
标记/处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	
设计	何卫亮	标准化				1:2	
审核				共 1页	第 1页		
工艺		日期	2021.8.27				








相关参数:

产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L2106W
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W

群加型号: ML6T9018

				HL-L2106W			国标铝合金6孔1开白产品示意图
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	
设计		何卫亮	标准化				1:2
审核							
工艺		日期	2021.8.27		共 1页	第 1页	

借通用件登记
描图
校描
旧底图总号
签字
日期




相关参数:

产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L2106B
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W

借通用件登记
描图
校描
旧底图总号
签字
日期




群加型号: ML6T0018				HL-L2106B			国标铝合金6孔1开黑产品示意图	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	
设计		何卫亮	标准化				1:2	
审核								
工艺			日期	2021.8.27	共 1页	第 1页		




PowerSync

产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L2108W
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W

注意事项:
• 本产品适用于有地线供电系统的电源, 在接电源之前请确保地线已可靠连接。
• 当不使用时请拔掉延长线插座, 以免造成浪费, 并防止因长时间通电而造成安全隐患。
• 在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率。
• 本产品仅限在室内干燥环境下使用。
制造商: 深圳市恒力电子科技有限公司
生产地址: 深圳市恒力电子科技有限公司



印刷局部



插头字样




相关参数:


产品名称: 延长线插座
产品型号: HL-L2108W
额定电压: 250V~
最大电流: 10A
最大功率: 2500W

群加型号: ML8T9018

				HL-L2108W			国标铝合金8孔1开白产品示意图
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	
设计	何卫亮	标准化					
审核							1:2
工艺		日期	2021.8.27		共 1页	第 1页	



PowerSync 注意事项:
• 本产品适用于有接地供电系统的电器,在接电源之前请确保插线已可靠连接。
• 请不要连续使用延长线插座,在连续使用时,因实际可承载的电流值会低于其额定值。
• 在多个插座同时插入使用时,其负载的总功率不得超过最大允许功率。
• 本产品为家用型产品,请勿用于工业用途。
产品型号:HL-L2108B
额定电压:250V~
额定电流:10A
最大功率:2500W
制造商:群加电子科技有限公司(上海)有限公司
生产商:建德市恒力电器有限公司




尺寸: 20*10mm 银底黑字/亚银色PET

加透明保护套

长度: 1800 (+30) mm,颜色: 雾面黑

凹字: CCC A147328 建德市恒力电器有限公司 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3x1.5mm²

HL-P01, PANTONE 021C



51.8


PC PANTONE 021C

印刷: 白色

6063-T5, 表面处理: 亚光磨砂黑

PC黑, 亚光黑喷漆

印刷: PANTONE 5C



69.8

黑壳黑头

黑壳红色按钮带灯

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021010201413927

发证日期: 2021年08月30日

有效期至: 2025年10月18日

认证委托人名称 群加电子科技(上海)有限公司
及注册地址 上海市金山区山阳镇板桥东路428号2幢

产品生产者名称 群加电子科技(上海)有限公司
及注册地址 上海市金山区山阳镇板桥东路428号2幢

生产企业名称 建德市恒力电器有限公司
及生产地址 浙江省建德市梅城镇城南工业功能区南峰路186号

产品名称和系列、规格、型号 延长线插座
HL-L1188B、HL-L1166B、HL-L1144B、HL-L1122B、HL-L2108B、HL-L2106B、HL-L2104B、
HL-L2102B、HL-L1188W、HL-L1166W、HL-L1144W、HL-L1122W、HL-L2108W、HL-L2106W、
HL-L2104W、HL-L2102W、HL-L3118、HL-L3108、HL-L3106、HL-L3106A 最大电流 10A 250V~
最大功率 2500W(配 60227IEC53 3×1.5mm²、60227IEC53 3×1mm²)

产品标准和
技术要求 GB/T 1002-2008;GB/T 2099.1-2008;GB/T 2099.7-2015

上述产品符合 CNCA-C02-01:2014 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2021010201413927

Valid from: Aug.30,2021

Valid until: Oct.18,2025

**NAME AND REGISTERED
ADDRESS OF THE APPLICANT**

PowerSync Technology Co.,Ltd.
Building No.2, No.428, East BanQiao Road, ShanYang Town, JinShan District, Shanghai

**NAME AND REGISTERED
ADDRESS OF THE
MANUFACTURER**

PowerSync Technology Co.,Ltd.
Building No.2, No.428, East BanQiao Road, ShanYang Town, JinShan District, Shanghai

**NAME AND LOCATION
OF THE FACTORY**

JIANDE HUNLEE ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD
NO.186, NANFENG ROAD, CHENNAN INDUSTRIAL PARK, MEICHENG TOWN IN JIANDE CITY,
HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA

PRODUCT MODEL(S)

Cord Extension Set
HL-L1188B, HL-L1166B, HL-L1144B, HL-L1122B, HL-L2108B, HL-L2106B, HL-L2104B, HL-L2102B,
HL-L1188W, HL-L1166W, HL-L1144W, HL-L1122W, HL-L2108W, HL-L2106W, HL-L2104W,
HL-L2102W, HL-L3118, HL-L3108, HL-L3106, HL-L3106A 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W(配
60227IEC53 3×1.5mm², 60227IEC53 3×1mm²)

**STANDARDS AND
TECHNICAL REQUIREMENTS**

GB/T 1002-2008;GB/T 2099.1-2008;GB/T 2099.7-2015

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C02-01:2014)

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

