



零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: _____

客户料号: _____

增益料号: ZELA-RR040-009

规格描述: R4*20, 立式, 1.2mm*1P*8.5TS, L=1uH MIN, 加套管, PIN长=10.0±1.0mm

日期: 2019/2/23

版本: A

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000


传真: 0769-87891229

物料类型: 棒形电感

日期: 2019/2/23

版本: A


1. DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC



- 备注:**
- 1、 产品本体需加UL热缩套管
 - 2、 产品合脚以实插PCB板为准
 - 3、 产品须含浸作业

DIM	A	B	C					
mm	10.0	25.0	10.0	/				
SPEC	MAX	REF	±1.0					

2. SCHEMATIC:(线路图)



3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	S	F	1.2mm*1P	8.5TS REF	本色

	东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229		物料类型:	棒形电感	
			日期:	2019/2/23	
			版本:	A	
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学

SPECIFICATION

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C

HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.3V	S--F	1.0uH MIN
Q值 测试仪器: HP-4284A	/	/	/
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	S--F	6.0mΩ MAX
HI-POT TEST (耐电压测试) 测试仪器: HY-7110	/	/	/

* 额定电流 1.5A

5. MATERIAL LIST:

NO	ITEM	MATERIAL	MANUFACTURER	UL
1	磁芯	R4*20 or EQUIVALENT	ZEE	
2	铜线	2UEW 130°C or EQUIVALENT	PACIFIC	E201757
3	套管	102 or EQUIVALENT	CHANGYUAN	E180908
4	凡立水	DA-700-6 or EQUIVALENT	QIANGDA	E347463



东莞市增益实业有限公司
 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
 电话: 0769-87321000
 传真: 0769-87891229

物料类型:	棒形电感
日期:	2019/2/23
版本:	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

样品检测成绩表

客户名称:													
规格描述:	R4*20, 立式, 1.2mm*1P*8.5TS, L=1uH MIN, 加套管, PIN长=10.0±1.0mm												
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严 检验标准		判定标准		测试环境		分项检查判定					
				主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性	
5PCS	5PCS			0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK		OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器 <input type="checkbox"/> CH-9053 <input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC								
		MΩ		MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> HP-4284A <input type="checkbox"/> CH-100 <input type="checkbox"/> HY-7110								
耐电压AC	CORE	SEC	COIL	SEC	<input type="checkbox"/> HP-42841A <input type="checkbox"/> CH-1320 <input checked="" type="checkbox"/> HK-310								
		KV		KV	<input type="checkbox"/> TF-6815 <input type="checkbox"/> HK-1062 <input checked="" type="checkbox"/> 卡尺								
测试条件	1KHZ/0.3V							外观尺寸 (mm)					
PIN	L (S-F)			DCR (S-F)				A	B				
SPEC	1.0uH			6.0mΩ				10.00	25.00				
±	MIN			MAX				MAX	MAX				
1	1.73			2.94				9.15	20.12				
2	1.88			3.06				9.08	20.09				
3	1.81			3.04				8.98	20.12				
4	1.73			2.97				8.95	20.06				
5	1.76			3.01				9.06	20.03				
6													
7													
8													
9													
10													
X													
R													
备 注:													
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229							物料类型:		棒形电感				
							日 期:		2019/2/23				
							版 本:		A				
制订	张翔		审核		刘业明		核准		柯文学				