



深圳市鑫扬泽电子有限公司

SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.

文件编号

版本

A.0

页码

第1页 共4页

文件名称

产品规格书

发行日期

2021.9.2

一、Outer Construction:

形状、尺寸依图规定

外观：外表光亮、良好，无锈迹、裂纹、电镀不良等缺陷。
表面应平整、无凹陷裂纹、毛刺等缺陷。

二、Mechanical Specification:

Voltage Rating 12VAC (rms) / DC

Current Rating 2A

Contact Resistance 50Milliohms Max.

Full Force 60gf±20% / pin

Operational Durability 10000 Times

Withstanding Higt Temperature 280°C

Operational Temperature - 40°C~+85°C

三、Material & Assemblies

Item	A ssemblies	Material	Gold Plated
1	针头	黄铜	镀金 10u'
2	针管	黄铜	镀金 10u'
3	弹簧	不锈钢	不电镀
4	塑胶	PA46	

 深圳市鑫扬泽电子有限公司 SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.		文件编号	
		版本	A.0
		页码	第2页 共4页
文件名称	产品规格书	发行日期	2021.9.2

1. 适用范围

本规格书描述的性能、检验和可靠性适用于YZP0621-20140-02040-02连接器。

2. 产品描述:

2.1 材料: 针头: 黄铜 C3604。

针管: 黄铜 C3604。

弹簧: SUS304。

塑胶: PA46

3. 机械性能

序号	测试项目	测试描述	结果
1	外观	根据EIA-364-18, 目视条件下。	表面光亮, 没有裂纹, 没有剥金和变形等不良现象。
2	寿命	根据EIA-364-09, 在 500 ± 50 次每小时的频率下。	最少 10,000 次。 不出现弹簧疲劳, 断裂等现象。
3	弹力	根据EIA-364-04, 仪器为弹力测试机。	$60g \pm 20\%$ (在工作高度时)。


4. 电气特性

序号	测试项目	测试描述	结果
1	接触阻抗	根据EIA-364-23, 电压20mV, 电流10mA条件下测量接触电阻。	最大 $50m\Omega$ 。
2	抗电流能力	根据EIA-364-70, 通 12V, 2A 电流 (静态)。	无破坏, 烧坏等不良现象。




5. 环境测试

序号	测试项目	测试描述	结果
1	抗湿能力	根据EIA-364-31, 在90%~95%的湿度和 $40 \pm 2^\circ\text{C}$ 的温度下保持96小时	无氧化, 腐蚀, 生锈等不良现象。
2	冷热冲击	根据EIA-364-32, 从 -40°C 到 $+105^\circ\text{C}$ 进行5个轮回。	无破坏, 疲劳等不良现象。
3	可焊性	根据EIA-364-52, 浸入 $265 \pm 5^\circ\text{C}$, Sn-Ag-Cu焊锡, 持续 $4.0 \sim 5.0$ 秒。	碰到锡的部位粘锡率95%以上。
4	盐雾测试	根据EIA-364-26, 测试条件: 5%盐水保持48小时。	无氧化, 腐蚀, 生锈等不良现象。

6. 回流焊测试

测试说明	回焊炉曲图	结果
按右图之曲线设定温度, 当回焊炉温度达到设定温度后将产品放入传送带中, 达到指定时间后产品自动送出。		焊接完成后, 本体粘锡良好, 无变形, 起泡现象, 满足机械、电器性能。


NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE



RECOMMENDED PCB LAYOUT

Note:

- Material (材料):
 Housing: PA46+30%GF (胶芯: PA46)
 Barrel: Brass C3604 (针管: 黄铜 C3604)
 Plunger: Brass C3604 (针头: 黄铜 C3604)
 Spring: SUS304 (弹簧: SUS304)
- Plating (电镀):
 Barrel: 10u' Au over 50~80u' Ni (针管: 镀金10u', 镍底50~80u'.)
 Plunger: 10u' Au over 50~80u' Ni (针头: 镀金10u', 镍底50~80u'.)
 Spring: No plated (弹簧: 不电镀)
- Electrical (电气特性):
 Rated Current & Voltage: DC 12V;2A (额定电压&电流: 直流12V, 2A)
 Contact Resistance: 50 mohm Max. at working height.
 接触电阻: 最大50毫欧 (在工作高度状态下)
 Insulation Resistance: 1,000MΩ minimum. (绝缘电阻: 1,000MΩ 以上)
 Dielectric Withstand Voltage: 500VAC/minute. (抗击电压: 500VAC/minute)
- Mechanical (机械性能):
 Force: 60g±20% at working height. (60g±20% 在工作高度)。)
 Durability: 10,000 cycles(min) (寿命: 10000次)
- Work Temperature (工作环境):
 Withstanding Higt Temperature: 280℃
 Operational Temperature: -40℃ ~ +85℃



深圳市鑫扬泽电子有限公司



HTTP://WWW.XYZPOGOPIN.COM
 TEL: 0755-28773277 FAX: 0755-28891353

SCALE:	N/A	UNIT	mm
SHEET:	1 of 1	PROJECTION	
DATE:	2021.12.24	VER.	D.0

THE UNMARKED TOLERANCE ARE AS BELOW :			
LENGTH		ANGLE	
X.XX	±0.05mm	X.XX	±0.5°
X.X	±0.10mm	X.X	±1.0°
X.	±0.20mm	X.	±2.0°

DESIGNED BY:		DWG. NO.	YZP0621-20140-02040-02
CHECKED BY:		TITLE:	Pogo pin 连接器
APPROVED BY:			

 深圳市鑫扬泽电子有限公司 SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.		文件编号	
		版本	A. 2
		页码	第4页 共4页
文件名称	载带类产品包装规范	发行日期	2021.9.2

1、目的：

规范公司产品包装作业的运用，保护产品在运输中不受破坏。

2、范围：

本规范适用于载带包装类pogo pin产品、五金件的出货包装、贮存。其它形式如合同、供需双方的书面文本等有明确要求可不受本规范限制。

3、包装要求：

选择合适包装的载带，产品在载带中不可有太大晃动，需符合EIA-481-C标准。包装后应起到对产品保护，使用方便，便于机械装卸和运输的要求。

4、包装材料明细：

序号	名称	规格	用量	可装载带数
1	外包装箱（小）	34.5cmx34.5cmx6cm	1	2盘
	外包装箱（中）	35cmx35cmx17cm	1	9盘
	外包装箱（大）	35cmx35cmx41cm	1	20盘
2	透明胶带	45mm		若干
3	标签	65mmx44mm		1张/盘

5、包装步骤及注意事项：

1, 打印好标签, 标识应当清晰, 易懂, 字体需一致。 标签贴于卷轮贴标签处。



2, 将外包装箱折好（注意箱子的朝向），用透明胶带把外箱的中缝和两侧缝处封牢；把封好的卷轮整齐地放入包装箱内，标签方向需一致。放完后最上层应比包装箱矮1CM以上。



3, 折好包装箱上盖, 用透明胶带将包装箱的中缝和两侧缝处封牢, 透明胶带切口要平整, 且完全与纸箱粘在一起若有不平要用手将其抹平。最后将外标签贴于包装箱的右上角, 包装完成。