Customer: ALPS(CHINA) CO.,LTD.SHANGHAI Attention: Your ref. No.:

Your Part No.: EC11G(FLY AUDIO)

No. KK-2010-9648

Date: Jul. 13, 2010

## SPECIFICATIONS

ALPS';

MODEL: EC11L1525G01

Spec. No.:

Sample No.: G 0 3 6 0 2 7 8 M

**RECEIPT STATUS RECEIVED** By Date Signature Name Title



DSG'D M. Chila

APP'D y. kato

ENG. DEPT.

Sales

**Head Office** 1-7, Yukigaya-otsuka-machi, Ota-ku, Tokyo, 145-8501 Japan Phone, +81(3)3726-1211

21148

## SPECIFICATIONS

- 1. THIS SPECIFICATIONS APPLY TO EC11L1525G ROTARY ENCODERS.
- 2. CONTENTS OF THIS SPECIFICATIONS.

5LA211-LG2

5LA2114-L1

L-E1

LE2115L02G

4K-1

- 3.MARKING
  - MARKING ON ALL UNITS DATE CODE

## CAUTION

- 1.For the export of products which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain approval and/or follow the formalities of such laws and regulations.
- 2.Products must not be used for military and/or antisocial purposes such as terrorism, and shall not be supplied to any party intending to use the products for such purposes.
- 3.Unless provided otherwise, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are sold to end-users in the market, such as AV (audio visual) equipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, information and communication equipment or amusement equipment. The products are not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control equipment for aerospace or any other unauthorized use.
  With the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety and liability such as medical equipment, burglar alarm equipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps sales representative and/or evaluate the total system on the applicability. Also, implement a fail-safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire protection into the complete system for safety and reliability of the total system.
- 4.Before using products which were not specifically designed for use in automotive applications, please contact an Alps sales representative.
- 5. The products shall be stored in the original packaging and kept at room temperature and humidity, out of direct sunlight, and away from any and all corrosive gas. The products shall be completely used as soon as possible, but no later than 6 months from the date of delivery.

Once product packaging is opened, the complete quantity of such products shall be promptly used.

)

CLASS No. TITLE 回転形エンコータ・規格書 ROTATIONALENCODER SPECIFICATION (SW01)

1. 一般事項 General 1-1 適用範囲 Scope

この仕様書は主として電子機器に用いる微小電流回路用11形薄形ロータリーエンコーダに適用する。

This specification applies to 11mm size low-profile rotary encoder (incremental type) for microscopic current circuits, used in electronic equipment.

1-2 標準状態 Standard atmospheric conditions

測定は特に指定のない限り,次の状態で行なう。 Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests is as follows:

度 Ambient temperature

: 15°C to 35°C : 25% to 85%

相対湿度 Relative humidity 気 圧 Air pressure

: 86kPa to 106kPa

但し、疑義を生じた場合は、次の基準状態で行なう。

If there is any doubt about the results, measurements shall be made within the following limits;

温 度 Ambient temperature : 20 ± 1°C 相対湿度 Relative humidity : 63% to 67%

相対湿度 Relative humidity 気 圧 Air pressure

: 86kPa to 106kPa

1-3 使用温度範囲

Operating temperature range

: -40°C to +85°C

1-4 保存温度範囲

Storage temperature range

: -40°C to +85°C

2. 構造 Construction 2-1 寸法 Dimensions 添付組立図による。

Refer to attached drawing.

3, 定格 Rating

3-1 定格容量 Rating

: D.C. 5V 10MA (1MA MIN)

A 動気的研集 Elastrical characteristics

ı	4,		<u>ical characteristics</u>		
1		項目 item	条 Condi	件 tions	規 Specifications
	4-1	出为信号 Output signal format	<fig 1=""></fig>		A,B2信号の位相差出力とし、詳細は <fig.1>の通りとする。 (破線はクリックの位置を示す。) 2 Phase-different signals (SignalA, signalB) Details shown in <fig.1>. (The broken line shows detent position.)</fig.1></fig.1>
			軸回転方向 Shaft rotational direction	信号 Signal	出力波形 Output
			時計方向	A(A-C端子間) A(Terminal A-C)	OFF ON
		·	C.W.	B(B-C端子間) B(Terminal B-C)	OFF ON
			反時計方向	A(A-C端子間) A(Terminal A-C)	OFF ON
			C. C. W.	B(B-C端子間) B(Terminal B-C)	OFF ON

						AL	PS El	LECTRIC CO., LTD.
					APPD. M-ENG2	снко. М-ENG2	DSGD. M-ENG2	TITLE 回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER
					Y.KATO		M. CHIBA	
SYMB	DATE	APPD	СНКО	DSGD	<u>  2010-07-13</u>	<u>  2010-07-1</u>	<u>3 2010-07-13</u>	3 + 5 + A + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

CLASS NO. 「TITLE 回転形エンコータ・規格書 ROTATIONALENCODER SPECIFICATION (SW01)

l			
	項目 I t em	業 伴 Conditions	規 Specifications
4-7	- 分解能 Resolution	1回転にて出力されるパルス数 Number of pulses in 360° rotation.	各相15パルス/360° 15 pulses/360° for each phase (2クリック 1パルス) (2click 1pulse)
4-3	スイッチング特性 Switching characteris- tics	下記測定回路 「Neasurement shall be made under the condition as follows. 1) Shaft rotational speed : 360°・s⁻* 2) Test circuit : <fig. 2=""></fig.>	or more.
1)	チャタリング Chattering	コードのOFF→ON及でON→OFFの際の、出力1、5V~3、5Vの通過時間にて規定する Specified by the signal's passage time from 3.5V to 1.5V or from 1.5V to 3.5V of each switching position (code OFF→ON or ON→OFF).	t <sub>1</sub> ,t <sub>3</sub> ≦ 3ms
2)	摺動ノイズ (ハ・ウンス) Sliding noise (Bounce)	コードONの部分の1.5 V以上の電圧変動時間とし、チャタリング t., t. 両者との間に 1m S以上の1.5 V以下のON部分を有するものとする。また、摺動 $2 \times 2$ で	t <sub>2</sub> ≦ 2ms
3)	摺動ノイズ Sliding noise	コードOFFの部分の電圧変動 The voltage change in code-OFF area.	3.5V以上 3.5V MIN

·					_	AL	PS E	LECTRIC CO., LTD.
					APPD. M-ENG2	снко. М-ENG2	DSGD. M-ENG2	TITLE 回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER
SYMB	DATE	APPD	СНКО	DSGD	Y.KATO 2010-07-13	T. OUCHI	M. CHIBA	DOCUMENT NO. 5 L A 2 1 1 - L G 2 (2/4)

( / )

CLASS No. TITLE 回転形エンコータ<sup>・</sup>規格書 ROTATIONALENCODER SPECIFICATION (SW01)

	項目 ! t e m	条 Conditions	規 Specifications
4-4	伯相差 Phase- difference	360°・s <sup>-1</sup> の定速にて操作軸を回転する。 Measurement shall be made under the condition which the shaft is rotated in 360°・s <sup>-1</sup> (constant speed).	<fig.4>において ΔT≧6ms In<fig.4></fig.4></fig.4>
		〈fig. 4〉 <u>A T</u> A 信号(A - C間) OFF Signal A B 信号(B - C間) ON	
		Signal B	
		Actual circuit and knob.	
	絶縁抵抗 Insulation resistance	端子-軸受問にD. C. 250V印加する。 Measurement shall be made under the condition which a voltage of 250VD.C. is applied between individual terminals and bushing.	端子-軸受間にて100MΩ以上 Between individual terminals and bushing: 100MΩ MIN.
4-6	耐電圧 Dielectric strength	端子-軸受問にA. C. 300V1分間又は、A. C. 360V2秒間印加する。 (リーク電流1MA) A voltage of 300VA.C. shall be applied for 1min or a voltage of 360VA.C. shall be applied for 2s between individual terminals and bushing.(Leak current:1mA)	損傷・アーク・絶縁破壊がないこと。 Without damage to parts, arcing or breakdown.

_5.	機械的性能 Mechan	<u>ical characteristics</u>	
	項目 Item	条 件 Conditions	規 Specifications
5-1	全回転角度 Total rotatio- nal angle		360' (Endless)
5-2	クリックトルク Detent torque		10±7mN·m
5-3	クリック点数及び位置 Number and position of detents.		30点クリック 30 detents (ステッフ角度 12°±3°) (Step angle:12°±3°)
5-4	端子強度 Terminal strength	端子先端の任意の一方向に5Nの力を1分間加える。 A static load of 5N be applied to the tip of terminals for 1min in any direction.	端子の破損、著しいカ'タがないこと。 但し、端子の曲がりは可とする。 Without damage or excessive looseness of terminals. Terminal bend is permitted.

					_	AL	PS El	LECTRIC CO., LTD.
					APPD. M-ENG2	снко. М-ENG2	osgo. M-ENG2	TITLE 回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER
					Y.KATO	T. OUCHI	M. CHIBA	DOCUMENT NO.
SYMB	DATE	APPD	СНКО	DSGD	2010-07-13	<u> 2010-07-13</u>	<u>  2010-07-13</u>	5 L A 2 1 1 - L G 2 (3/4)

CLASS NO. 回転形エンコータ・規格書 ROTATIONALENCODER SPECIFICATION (SW01)

( / )

	項目 I tem	条 件 Conditions	規 Specifications
	軸の押し引き強度 Push-pull strength of shaft	軸の押し及び引張り方向に100Nの力を10秒間加える。 (セット実装状態) Push and pull static load of 100N shall be applied to the shaft in the axial direction for 10s. (After installing)	朝の破損、著しいガタのないこと。 感触に異常がないこと。 Without damage or excessive play in shaft. No excessive abnormality in rotational feeling.
5-5	軸ガタ Shaft wobble	輸先端から2mmの血置に1Nの力を加える。 Force of 1N to be applied at the point 2mm from the tip of the shaft.	O.1 mmp-p 以下 less
5-6	軸のスラスト方向ガタ Shaft play in axial direction		O. 4 mm 以下 less.
	朝の回転方向カッタ Rotation play at the click position	角度板にて測定する。 Measure with jig for rotational angle.	3 以内 3 MAX.
5-8	取付け上の注意 Notice for mounting	右図の様にスイッチ本体を抑えてご使用下さい。セット側でスイッチ本体の引き 及び回転方向のカーイト・ガ無い場合は、はんだ付けだけの固定となり、はんだ付け 信頼性及びスイッチ本体強度が不安定となる可能性があります。 Hold the bushing use front panel or light pipe. Because this switch not has thread.If don't hold the bushing, the switch maybe become intermittent rough mounting after soldering by knob stopper foce.	OUNTING DETAIL FRONT PANEL OR LIGHT PIPE

6. 耐久性能 Endurance characteristics

1_	<u>6. 耐久性能 EN</u>	<u>ourance</u>	<u>characteristics.</u>	
	項目 ! ten	n	条    件 Conditions	規 Specifications
6	-1 しゅう動寿命代   Rotation   life	al (E T a l H i	無負荷で軸を毎時500サイクルの速さで、15.000サイクル断続動作を行う。 旦し、試験途中5,000で中間測定を行う。(1サイクルは、360 1往復) The shaft of encoder shall be rotated to 15.000 cycles at a speed of 500 cycles per hour without electrical load, after which measurements shall be made. However, an interim measurement shall be made immediately after 5.000 cycles. (1 cycle: rotate 360° CCW rotate 360° CW)	クリックトルクは 初期規格値に対し+10% その他、初期規格を満足すること。 Detent torque:Relative to the previously specified value.+10% Except above items, specifications in clause 4.1~4.6 and 5.1, 5.3 shall be satisfied.

						AL	<b>PS El</b>	LECTRIC CO., LTD.
					APPD. M-ENG2	CHKD. M-ENG2	DSGD. M-ENG2	TITLE 回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER
SYMB [	DATE	APPD	СНКО	DSGD	Y. KATO 2010-07-13			DOCUMENT NO. 5 L A 2 1 1 - L G 2 (4/4)

		( /
CLASS No.	TITLE フ゜ッシュモーメンタリスイッチ規格書 PUSH MOMENTARY SWITCH SPECIFICATION	(SW02)
1. 定格容量(抵抗負荷) Switch rating	(Resistor load) D.C. 5V O.1A (MIN 500µA)	
	ical characteristics	
項目 Item	条 件 Cônditions	規 Specifications
2-1 接触抵抗 Contact resistance	D. C. 5V1mA電圧降下法にて測定する。 Measured by the 1mA 5V D.C. voltage drop method.	100mΩ MAX.
2-2 チャタリンク Chattering	1サイクル (OFF-ON-OFF)1秒で動作させる。 Switch is operated at the rate of 1 cycle 1s. The 1 cycle shall be OFF-ON-OFF.	10ms以下 Less than 10ms
2-3 絶縁抵抗 Insulation resistance	端子-軸受間にD. C. 250V印加する。 Measurement shall be made under the condition which a voltage of 250VD.C. is applied between individual terminals and bushing.	端子-軸受間にて100MQ以上 Between individual terminals and bushing: 100MΩ MIN.
2-4 耐電圧 Dielectric strength	端子-軸受間にA. C. 300V1分間又は、A. C. 360V2秒間印加する。 (リーク電流1mA) A voltage of 300VA.C. shall be applied for 1min or a voltage of 360VA.C. shall be applied for 2s between individual terminals and bushing.(Leak current:1mA)	損傷・アーク・絶縁破壊がないこと。 Without damage to parts. arcing or breakdown.
注記: Note:	軸・スイッチ端子間は絶縁されております。 Shaft is insulated from switch terminal.	
	ical characteristics	<del></del>
項目 Item	条 件 Conditions	規 Specifications
3-1 スイッチ回路・接点数 Contact arrangement		単種単投(Push on) S.P.S.T.(Push on)
3-2 スイッチ移動量 Switching stroke		1.5±0.5mm
3-3 スイッチ作動力 Switch opration force		4±2N
4.耐久性能 Endura	nce characteristics.	
項目 I tem	条 件 Conditions	規 Specifications
4-1 動作寿命特性	無負荷にて軸を毎時500回の速さで20,000回断続動作を行う。 但し、試験途中5.000で中間測定を行う。 The shaft of switch shall be 20,000 times at a speed of 500times per hour without electrical load, after which measurements shall be made. However, an interim measurement shall be made immediately after 5.000 times.	接触抵抗:200mの以下 その他、初期規格を満足すること。 Switch contact resistance:200maMAX. Except above items, specifications in clause 2.2~4.and 3.1~3 shall be satisfied.
5. その他 Note 5-1 軸にツマミを取り付 No sticky fe	け,センターから10mmの伯置で押した時にひっかかり感が無いこと。 el shall be observed when the knob on the shaft is pushed	at 10mm off the center.
Encoder equi	きのエンコーダは、輪が押されたままの状態で梱包や保管をされますと、スイッチ部区支障をきたす pped with a push-on switches are packaged or stored with he switch part may be out of order and pay attention when	their shafts being

					ALI	PS EL	ECTRIC CO., LTD.
				APPD. M - E N G 2	M-ENG2	M-ENG2	
SYMB DA	TE APP	р Снкр	DSGD	Y.KATO 2010/06/16	Y. SHIMIZU 2010/06/16	M. CHIBA 2010/06/16	DOCUMENT NO. 5 L A 2 1 1 4 - L 1 (1/1)

1. はんだ耐熱 Resistance to soldering heat

下記の"はんだ付け条件"にて絶縁体の変形、破損のないこと。感触に異常のないこと。 At the specified by the soldering conditions below. There shall be no deformation or cracks in molded part. No excessive abnormality in rotational feeling.

はんだ付け条件 Soldering conditions

手はんだの場合 Manual soldering

温度350°C以下,時間3秒以内 Bit temperature of soldering iron Application time of soldering iron

:350°C or less. : within 3s.

ディップはんだの場合 Dip soldering

使用基板 :t1.6両面钼張精層板 Printed wiring board: Both-sided copper clad laminate board with thickness of 1.6mm.

フラックス :比重0.82以上のフラックスを用い発泡式フラクサーにて発泡面高さは、基板板厚の3分の2。 Flux:

·Specific gravity: 0.82 or more.

Flux shall be applied to the board using a bubble foaming type fluxer.
The board shall be soaked in the flux bubble only to the 2/3 of its thickness.

プリヒート : 基板表面温度100° C以下、時間2分以内

Preheating:

·Surface temperature of board: 100°C or less.

·Preheating time: within 2 min.


:温度260±5°C、時間5±1秒 はんを Solder Ing:

·Solder temperature: 260±5°C. ·Immersion time: Within 5±1s.

以上の工程を1回または2回通過する。 Apply the above soldering process for 1 or 2 times.


					AU	ALI	PS EI	LECTR	IC CO.,	LTD.
					APPD. 1-設2	CHKD. 1-設2	DSGD. 1-設2	TITLE		
<u>∧</u> 2 SYMB	2004-02-23 DATE	<del>  U                                   </del>	<u>Н. Н</u>	H. I		S. MIZOBUCHI 1997/06/12		DOCUMENT NO	L-E1	(1/1

 $\overline{\mathbf{n}}$ 



<はんを付け時のご注意事項> Caution for soldering

> 図のようにP. W. Bの上面にはんだ付けをする配線はお避け下さい。 Please avoid soldering on upper surface of P.W.B. as shown



/ )

本 基板に挿入される金属足ははんだ付けしてご使用願います。 Solder all metal inserted fixing including terminals & metal lugs into a substrate.

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.										
					APPD. DSG1		СНКО. DSG1		DSGD. DSG1	TITL	Ε				
1 1 SYMB	'09-01-27 Date	Y, K	<u>Ү. К</u> снко	H, M	1	i	Y, SAT 1996/0		Y, OYA 1996/01/11		IMENT	NO.	4 K -	1	(1/1)
-	·												]		i O R