



1. 机械性能:
- 1> 操作力度: 最大1000gf
  - 2> 工作温度: -30° 到+85°
  - 3> 储存温度: -40° 到+85°
  - 4> 机械寿命: 最低3000次

2. 电镀材质:
- 1> 接触区镀金 3μ
  - 2> 焊锡区镀金 1μ

各部分编号描述

DSHP XX T S G E T

- [包装方式: T=管装 R=Reel]
- [电镀层: E=接触部3u" G=接触部3U"/焊接部1-2u]
- [G=镀全金 S=内金外锡]
- [脚型: S脚/J脚/H脚/A脚/Z脚]
- [T=平推贴胶 S=平推不贴胶 L=高推]
- [产品P数: 02 03 04 05 06 08 10]

| 序号 | 名称  | 材料                 | 颜色     | 公差         |            |
|----|-----|--------------------|--------|------------|------------|
| ①  | 推扭  | 工程塑料PA46 (UL94 V0) | 白色     | 尺寸         | 角度         |
| ②  | 上盖  | 工程塑料PCS (UL94 V0)  | 黑色     | .0 ± 0.25  | .0 ± 2°    |
| ③  | 弹片  | 磷铜 (Copper Alloy)  | 3U"镀金" | .00 ± 0.15 | .00 ± 1°   |
| ④  | 锡脚  | 镀金 (Bross)         | 1u"镀金" | .00 ± 0.10 | .00 ± 0.5° |
| ⑤  | 本体  | 工程塑料PCS (UL94 V0)  | 黑色     |            |            |
| ⑥  | 接触区 | 黄铜 (Bross)         | 3u"镀金" | 绘图         | 钟云         |

型号: DSHP02TSGER

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn

KH-BM-SMT1.27-2P

0755-28192060