




日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6																																																																											
		   技术参数: 插芯: - 插针数: 1+屏蔽 - 额定电流: 16A - 额定电压: 50V - 额定脉冲电压: 0.8kV - 污染等级: 3 - 绝缘阻抗: >10¹⁰Ω 材料: · 绝缘体: 聚碳酸酯 · 外导体: 锌合金 - 接触电阻: <4mΩ - 阻抗: 50Ω - 温度范围: -40℃ - +85℃ - 依据UL 94的阻燃等级: V0 - 外导体表面: 镀 - 电缆直径: 3-9.5mm - 可插拔次数: >500 插针: - 接线方式: 冷压连接 - 材料: 铜合金 - 表面处理: 镀金 - 接触电阻: <1mΩ - 线径范围: 0.14-4mm²(26-12 AWG) 工具: · 冷压钳: TL02G(0.5-4mm²) TL02(0.14-0.37mm²) · 退针器: TL01 Technical specification: Inserts: - No. of contact: 1+shielding - Rated current: 16A - Rated voltage: 50V - Rated impulse voltage: 0.8kV - Pollution degree: 3 - Insulation resistance: >10¹⁰Ω Material: · Insulator: polycarbonate · Outer conductor: zinc alloy - Contact resistance: <4mΩ - Impedance: 50Ω - Temperature range: -40℃ - +85℃ - Flammability acc.to UL 94: V0 - Outer surface finish: nickel - Cable diameter: 3-9.5mm - Mating cycles: >500 Contacts: - Terminal: crimp terminal - Material: copper alloy - Surface: hard-gold plated - Contact resistance: <1mΩ - Wire gauge: 0.14-4mm²(26-12 AWG) Tools: · Crimp contact tool: TL02G(0.5-4mm²) TL02(0.14-0.37mm²) · Contact removal tool: TL01 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>表面处理 Finish</td><td colspan="2">—</td><td>图号 Drawing No.</td><td>—</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">材料 Material</td><td colspan="2">—</td><td>产品代号 Part Code</td><td>EMC-001-MC/E</td></tr><tr><td>标记 Mark</td><td>处数 Number</td><td colspan="3">变更描述/Description</td><td>签名 Signature</td><td>日期 Date</td><td>产品料号 Part No.</td><td>1290010100083</td></tr><tr><td></td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td><td></td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td><td>比例 Scale</td><td>版本 REV.</td><td>重量 Weight</td><td>数量 Qty.</td><td>产品名称 Part Name</td></tr><tr><td>绘图 Drawn</td><td>BQ LUO</td><td>18.10.2010</td><td>标准化 Stand.</td><td>—</td><td>—</td><td>1:1</td><td>V1.0</td><td>27.6g</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td>P RAO</td><td>18.10.2010</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>工艺 Process</td><td>—</td><td>—</td><td>批准 Approved</td><td>YY LIN</td><td>18.10.2010</td><td></td><td></td><td colspan="2">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td> 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD</td></tr></table>												表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—							材料 Material	—		产品代号 Part Code	EMC-001-MC/E	标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	产品料号 Part No.	1290010100083		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	27.6g	—	—	审核 Checked	P RAO	18.10.2010									工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD
						表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—																																																																								
						材料 Material	—		产品代号 Part Code	EMC-001-MC/E																																																																								
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date	产品料号 Part No.	1290010100083																																																																									
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name																																																																								
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	27.6g	—	—																																																																								
审核 Checked	P RAO	18.10.2010																																																																																
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD																																																																								
1	2	3	4	5	6																																																																													