





日期/Date
 档案员
 Filing Clerk



技术参数:

插芯:

- 插针数: 12
- 额定电流: 1.5A
- 额定电压: 50V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10} \Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 12
- Rated current: 1.5A
- Rated voltage: 50V
- Rated impulse voltage: 0.8kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $\geq 10^{10} \Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

				表面处理 Finish		-				图号 Drawing No.		-	
				材料 Material		-				产品代号 Part Code		H2MC-012-MC	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期/Date					产品料号 Part No.		1290120100503	
		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name			
绘图 Drawn		JP HUANG	08.04.2022	-	-	1:1	V1.1	10.2g	-	-			
审核 Checked		P RAO	08.04.2022										
工艺 Process		-	-	批准 Approved	XK HE	08.04.2022			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				
										厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD			