








面板安装开孔图
Panel cut out

技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 72+PE
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500
插针:
- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
 · 镀银
 · 镀金
- 接触电阻: $<3\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
- 工具:
 · 冷压钳: TL02G
 · 退针器: TL00

Technical specification:

- Insters:
- No. of contact: 72+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500
Contacts:
- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface:
 · Hard-silver plated
 · Hard-gold plated
- Contact resistance: $<3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
- Tools:
 · Crimp contact tool: TL02G
 · Contact removal tool: TL00



						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—	
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	HDD-072-FC	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.	1260720200001
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date		比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—	
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	—	—	2:3	V1.1	61.2g	—	 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD			
审核 Checked	P RAO	18.10.2010											
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4					