

B1 塑壳断路器及剩余电流动作断路器

CDM10 塑壳断路器



选型指南

本体部分

产品名称	壳架等级	电流	极数	附件代号	用途	安装方式
CDM10	100	250	3	310	M	□
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	100: 100AF 250: 250AF 600: 600AF	15:15A ... 600:600A	3: 3P	见内部附件部分 CD1:普通型电 操机构	缺省:配电保护 M:电动机保护	缺省:板前接线 R:板后接线

附件代号		对应附件名称	附件规格
瞬时脱扣	复式脱扣	↓	↓
200	-	带附件	缺省:380V AC
210	310	分励脱扣器	DC24:24V DC
220	320	辅助触头	AC110:110V AC
230	330	欠压脱扣器	DC220:220V DC
240	340	分励脱扣器+辅助触头	AC220:220V AC
250	350	分励脱扣器+欠压脱扣器	
260	360	二组辅助触头	
270	370	辅助触头+欠压脱扣器	

B1 塑壳断路器及剩余电流动作断路器

CDM10 塑壳断路器



技术参数

分断能力参数					
型号		CDM10-100	CDM10-250	CDM10-600	
额定电流	(A) In	15/20/25/30/40	100/120/140/150	200/250/300/350	
		50/60/80/100	170/200/250	400/500/600	
最大额定电流	(A)	100	250	600	
额定极限短路分断能力	(kA) Icu	10	20	25	
额定运行短路分断能力	(kA) Ics	5	10	12.5	
功率损耗	(W)	25	55	130	
飞弧距离	(mm)	≤200	≤200	250	

控制电路参数							
类型		分励脱扣器		欠压脱扣器		电动机构	
额定控制电路电源电压 (V) Us	AC(50Hz)	110	230 400	230	400	230	400
	DC	24 48 110 220	--	--	--	--	--

辅助触头参数			
类型		225A及以下电流规格	400A及以上电流规格
约定发热电流	(A) Ith	3	3
额定绝缘电压	(V) Ui	400	400
额定工作电流	(A) Ie	AC400V 0.26	0.4
		DC220V 0.15	0.2

保护特性

短路保护整定值					
型号	试验电流		整定值准确度%	脱扣约定时间s	起始状态
	配电保护	动机保护			
CDM10-100/250	10In	12In	±20	<0.2	冷态
CDM10-600	10In	--			


保护用断路器反时限断开动作特性						
保护类型	额定电流范围	基准温度	特定电流整定倍数下的动作时间(电流值/起始状态)			
			约定不脱扣电流		约定脱扣电流	
			1.05In(冷态)		1.3In(热态)	
配电保护型	In≤63A	+30℃	≥1h	<1h	5s	
	63A<In≤225A		≥2h	<2h	8s	
	In>225A		≥2h	<2h	8s	
			1.01In(冷态)	1.2In 1.5In(热态)	7.2In(冷态)	
电动机保护型	1.01In≤100A	+40℃	≥2h	<2h	≤2min	2s<Tp≤10s
	100A<In≤250A				≤4min	4s<Tp≤10s

注：可返回时间特性试验只在型式试验时进行
热态是指通以约定不脱扣电流到规定时间的状态

B1 塑壳断路器及剩余电流动作断路器


CDM10 塑壳断路器

外形及安装尺寸(mm)



断路器的外形及安装孔尺寸												
型 号	外形尺寸					安装尺寸			板后接线尺寸			
	L	W	H	H1	H2	a	b	Φd	a1	b1	Φd1	H3
CDM10-100	153	108	104	83	23.5	35	135	5	70	131	6	53
CDM10-250	276	155	142	105	34	51	240	10	102	238	10	54
CDM10-600	396	210	147	109	39	70	361	11	140	325	12	45

■ 配电柜面板开孔尺寸



断路器的外形及安装孔尺寸				
型 号	手柄同标牌一起露出		只露出手柄	
	W1	L1	W2	L2
CDM10-100	103	95.5	26	64
CDM10-250	151	148	53	98
CDM10-600	202	279	64	100

B1 塑壳断路器及剩余电流动作断路器

CDM10 透明塑壳断路器



选型指南

产品名称	壳架等级	透明系列	电流	极数	附件	用途	接线方式
CDM10	100	T	100	3	310	M	R
	100:100AF 250:250AF	T:透明	15:15A ... 250:250A	3:3P	见内部附件 部分 CD1:普通型 电操机构	缺省:配 电保护 M:电动机 保护	缺省:固定式板 前接线 R:固定式板后 接线

附件代号		对应附件名称	附件规格
瞬时脱扣	复式脱扣	↓	↓
200	300	不带附件	缺省: 380V AC
210	310	分励脱扣器	
220	320	辅助触头	
230	330	欠压脱扣器	
240	340	分励脱扣器+辅助触头	
270	370	辅助触头+欠压脱扣器	

产品特征

- 分断可视
进口PC材料，透明度高，分断点清晰可视
- 适用面广
抗冲击、耐腐蚀、高阻燃，能够适合工地恶劣的工作环境


参数特征

壳架电流 (Inm)		CDM10-100T	CDM10-250T
额定绝缘电压 (Ui)		AC690V	
额定冲击耐受电压(Uimp)		AC6kV	
额定工作电压(Ue)		AC400V	
极数		3	
额定极限分断能力 (Icu) kA		10	20
额定运行分断能力 (Ics) kA		5	10
飞弧距离mm		200	200
使用寿命	机械	8500	7000
	电气	1500	1000
额定电流		15/20/25/30/40/50/60/80/100	100/120/140/150/170/180/200/250
指示，控制和安装附件			
辅助		■	■
分励(AC220,380V, DC24,110,220V)		■	■
欠压(AC220,380V)		■	■
电操(AC220,380V)		■	■
连接附件			
固定式板前		■	■
固定式板后		■	■
外形尺寸			
	W	108	155.5
	L	153	277
	H	83	103

B1 塑壳断路器及剩余电流动作断路器


CDM10 透明塑壳断路器

外形及安装尺寸(mm)



断路器的外形及安装孔尺寸												
型 号	外形尺寸					安装尺寸			板后接线尺寸			
	L	W	H	H1	H2	a	b	Φd	a1	b1	Φd1	H3
CDM10-100	153	108	104	83	41	35	135	5	70	131	6	53
CDM10-250	277	155.5	142	103	30	51	241	10	102	240	10	54

■ 配电柜面板开孔尺寸



断路器的外形及安装孔尺寸				
型 号	手柄同标牌一起露出		只露出手柄	
	W1	L1	W2	L2
CDM10-100	108	98	28	63
CDM10-250	155.5	187	52	91