

33.4

21

技术参数:

插芯:

- 插针数: 8

- 额定电流: 10A

- 额定电压: -120V/ ~ 50V

- 额定脉冲电压: 0.8kV

- 污染等级: 3

- 依据UL/CSA的额定电压: 50V

- 额定电压(直流电压): 120V

- 绝缘阻抗: >10¹⁰Ω

- 材料: 聚碳酸酯

- 颜色: RAL 7032(浅灰色)

- 温度范围: -40℃ ~ +125℃

- 依据UL 94的阻燃等级: V0

- 可插拔次数: >500

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 8

- Rated current: 10A

- Rated voltage: -120V/ ~ 50V

- Rated impulse voltage: 0.8kV

- Pollution degree: 3

- Rated voltage acc.to UL/CSA: 50V

- Rated voltage(direct voltage): 120V

- Insulation resistance: >10¹⁰Ω

- Material: polycarbonate

- Colour: RAL 7032(light grey)

- Temperature range: -40℃ ~ +125℃

- Flammability acc.to UL 94: V0

- Mating cycles: >500

插针:

- 接线方式: 冷压连接

- 材料: 铜合金

- 表面处理:

· 镀银

· 银金

- 接触电阻: <3mΩ

- 线径范围: 0.14~2.5mm²(26~14 AWG)

- 工具:

· 冷压钳: TL02G

· 退针器: TL00

Contacts:

- Terminal: crimp terminal

- Material: copper alloy

- Surface:

· Hard-silver plated

· Hard-gold plated


- Contact resistance: ≤3mΩ

- Wire gauge: 0.14~2.5mm²(26~14 AWG)

- Tools:

· Crimp contact tool: TL02G

· Contact removal tool: TL00

													表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.		—	
																	产品代号 Part Code		HD-008-FC	
	标记 Mark		处数 Number	变更描述/Description				签名 Signature		日期 Date		材料 Material		—		产品料号 Part No.		1250080200001		
		姓名/Name		日期/Date			姓名/Name		日期/Date		比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		—			
		绘图 Drawn		GQ.WU			18.04.2022		标准化 Stand.		—		—							
	审核 Checked		P RAO		18.04.2022						1:1	V1.2	8g	—						
工艺 Process		—		—		批准 Approved		HX.K		18.04.2022						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		
1		2		3		4		5		6										