



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MQS 连接器外壳



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .5 mm [.019 in]

连接器系统: 线到板

位数: 8

中心线（间距）: 1.8 mm [.07 in]

[所有 MQS 连接器外壳 \(557\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

位数	8
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF



主要产品颜色	黑色
--------	----

连接器代码	A
-------	---

接触件特性

端子大小	.5mm
------	------

端子类型	母端
------	----

对接公端宽度	.5 mm[.019 in]
--------	----------------

机械附件

安装特性	不带
------	----

端子位置保证	否
--------	---

应力消除	不带
------	----

接合对准类型	键控
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	1.8 mm[.07 in]
---------	----------------

尺寸

产品宽度	16.45 mm[.647 in]
------	-------------------

产品长度	20.38 mm[.802 in]
------	-------------------

产品高度	5 mm[.196 in]
------	---------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	6500
------	------

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	否
-----	---

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年6月（224） SvHCs候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端



TE 产品编号 2311396-1
8POS, TAB0.5X0.4, HDR ASSY, 180DEG, COD A



TE 产品编号 2315411-1
8POS, TAB0.5X0.4, HDR ASSY, 90DEG, COD A

该系列中的其他产品 | Nano MQS



PCB 板端连接器及母端(28)



插入和拔出工具(6)



汽车端子(7)



汽车连接器护套(53)

文档



产品图纸

8POS,NANOMQS,REC HSG,CODA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2282267-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2282267-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2282267-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Micro Quadlok Interconnection System (MQS)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本