



连接器 > 汽车连接器 > 数据连接系统 > 数据连接器接头



接合插针直径: .5 mm [.02 in]

键控代码: B

连接器系统: 线到板

位数: 1

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

板支座	带有
混合型连接器	否
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

键控代码	B
位数	1
PCB 安装方向	水平

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

信号特征

工作频率范围	0 – 6000 MHz
--------	--------------



接触件特性

中心接触件	带有
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金
射频连接器中心端子电镀材料	锡 (Sn)
接合插针直径	.5 mm[.02 in]

机械附件

PCB 安装方式	通孔 - 焊接
PCB 安装固定类型	焊尾

壳体特性

壳体颜色	淡黄色
------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

机构/标准	DIN 72594-1
-------	-------------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

焊接工艺	回流
外部端子电镀材料	锡 (Sn)
电介质材料	PCT GF

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年6月（224） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2359319-2
FEMALE KIT, 1P, FAKRA

该系列中的其他产品 | FAKRA RF Connector System

			
PCB 板端连接器及母端(2)	信息娱乐和多媒体线束(1)	其他汽车连接器附件(34)	同轴端子(1)



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2291392-2_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2291392-2_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2291392-2_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本