




A	B	C	D	E	F	G		
				序号	日期	ECN	变更内容	变更者
1	图面产品均符合ROHS标准 "*"为重点尺寸							
2								



技术参数:

- 1) 特性阻抗: 50欧姆
- 2) 频率: DCO-6GHZ
- 3) 驻波比: 1.50 MAX

BOM表

5	绝缘体	2D01-0047	Ø4.17*4.3*Ø1.30 白色铁弗龙	PCS	1
4	四脚主体	2A01-0078G	SQ6.50*11.6*Ø4.1 C3604镀1-3U"金	PCS	1
3	弯公针	2E05-0014G	Ø1.38*9.0*14.50 C3604 镀3U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0114	Ø4.20*7.9*Ø1.30 白色铁弗龙	PCS	1
1	螺牙主体	2A03-0101G	Ø6.25*12.3*Ø3.00 C3604 镀1-3U"金	PCS	1
序号	名称	料 号	物料描述	单位	数量

公 差	x. ±0.20	品名规格: 90度/四脚插板焊板式/母头公针接头 SQ6.5x11.6x17.0				
	x. x ±0.15					
	x. xx ±0.10					
视 图	ANGULAR ±5°	设 计	L H M	料 号	2LC15SM030	
		审 核		日 期	2020-07-15	
单 位	mm	比 例	1:1	核 准	版 本	A/1 页 码 1/1

A

B

C

D

E

F

G