



# 零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: \_\_\_\_\_  
 客户料号: \_\_\_\_\_  
 增益料号: LH3530T0001  
 规格描述: W5 RH 3.5X3.0X1.8  
 日期: 2022/6/22  
 版本: A

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

空心磁珠

日期:


2022/6/22

版本:

A



# SPECIFICATION FOR APPROVAL


<b>CUSTOMER:</b>				<b>CUSTOMER'S PART NO/DWG NO:</b>				
<b>ITEM: W5 RH 3.5X3.0X1.8</b>				<b>REF NO 10-13-035018030-0</b>				
<b>(1)DIMENSION(Unit:mm)</b>				<b>ΦA</b>	<b>3.50</b>	$\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$	<b>0.20</b>	<b>mm</b>
						$\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$		<b>mm</b>
				<b>ΦC</b>	<b>1.80</b>	$\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$	<b>0.20</b>	<b>mm</b>
				<b>D</b>	<b>3.00</b>	$\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$	<b>0.30</b>	<b>mm</b>
				<b>E</b>		$\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$		<b>mm</b>
				<b>F</b>		$\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$		<b>mm</b>
				<b>G</b>		$\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$		<b>mm</b>
				<b>H</b>		-		<b>mm</b>
						-		
				<b>(2)ELECTRICAL REQUIREMENTS:</b>				
<b>Z1</b>	<b>14 -0</b>	<b>Ω</b>	<b>TEST FREQ</b>	<b>(3)TEST INSTRUMENTS</b> 1.Q-METER: <input type="checkbox"/> HP4342A <input type="checkbox"/> MQ-171 2.IMPEDANCE A-NALYZER: <input checked="" type="checkbox"/> P4286A 3.TORQUE METER: <input type="checkbox"/> 3-OT 1.5kgf-cm <input type="checkbox"/> 3-OT 5.0Kgf-cm 4.PROFILE PROJECTOR: <input type="checkbox"/> PJ300 5.L.C.R METER: <input type="checkbox"/> T3302    OFF 6.POWER SUPPLY: <input type="checkbox"/> CHEN HWACDC-30 7.NETWORK ANALYZER: <input type="checkbox"/> HP8752A				
<b>Z2</b>	<b>35 - 0</b>	<b>Ω</b>	<b>TEST FREQ</b>					<b>25MHz</b>
<b>HI-POT</b>	<b>RI100-0</b>	<b>MΩ</b>	<b>TEST HI/TIME</b>					<b>100 MHz</b>
			<b>TEST FREQ</b>					<b>DC1000V3S</b>
			<b>TEST FREQ</b>					<b>PASS</b>
<b>COIL DATA</b>			<b>TEST FREQ</b>					
			<b>TEST FREQ</b>					
<b>Winding:</b>	<b>0.65 Φ</b>	<b>63m/m T.C.W</b>	<b>1 Ts</b>					
<b>備注:</b>								
<b>DRAWN</b>		<b>CHECKED</b>		<b>Approved</b>		<b>ISSUE NO:</b>		
<b>DATE</b>		<b>DATE</b>		<b>DATE</b>				

# Z-F RESPONSE

品名: W5 RH 3.5X3.0X1.8

1. TEST INSTRUMENT : HP4286A

2. WINDING: 0.65  $\Phi$  63mm T.C.W 1TS



	1	5	10	25	50	100	300	500	700	1000
Z-	1.9	7.4	10.6	17.0	24.6	38.0	118.9	465.3	459.1	145.7

(DATA BETWEEN 500MHZ AND 1000 MHZ ARE FOR REFERENCE ONLY)

核准:

確認:

作成:

# QA INSPECTION DATA

ISSUE NO

CUSTOMER				Date			Quantity	50	pcs					
Item	W5 RH 3.5X3.0X1.8			Part NO	10-13-035018030-0			Dimension						
Coil Spec	0.65 $\Phi$		63	m/m	T.C.W		1 Ts							
	$\Phi$			m/m	2UEW		Ts							
Coil Data	Qo=		Co =		( PF )									
Test					25/100		MHz							
Frequency							KHz							
Temperature	26 °C		Humidity		72 %									
	ELECTRIC CHARGE				Dimension (Unit:mm)									
	Z(25)	Z(100)			$\Phi A$		$\Phi C$	D	E	F	G	H		
SPEC	14.0	35.0			3.50		1.80	3.00						
+					0.20		0.10	0.20						
-	0	0			0.20		0.10	0.20						
1	17.00	38.00			3.57		1.81	3.03						
2	16.90	37.90			3.58		1.83	3.00						
3	17.00	37.80			3.59		1.80	3.01						
4	17.10	37.90			3.58		1.79	3.02						
5	17.00	38.00			3.57		1.82	3.03						
6	16.90	37.80			3.57		1.81	3.00						
7	17.00	37.90			3.59		1.80	3.01						
8	17.00	38.00			3.58		1.79	3.02						
9	17.00	38.10			3.57		1.83	3.03						
10	17.00	38.00			3.58		1.81	3.01						
X	16.99	37.94			3.58		1.81	3.02						
R	0.20	0.30			0.02		0.04	0.03						
測試儀器	HP4286A				Lot No									
備註														
							Inspected	Checked	Approved					