

## 深圳市晶科鑫实业有限公司

## 样品承认书

|           |                                          |                                           |                                        |                               |                             |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 客户代码:     |                                          |                                           |                                        |                               |                             |
| 物料名称:     | 贴片晶振                                     |                                           |                                        |                               |                             |
| 规格型号:     | SMD3225                                  | 40.000MHZ                                 | 15PF                                   | ±10PPM                        | -20~70℃                     |
| P N/ SJK: | 7U40000E15UBE                            |                                           |                                        |                               |                             |
| 环保属性:     | <input checked="" type="checkbox"/> RoHS | <input checked="" type="checkbox"/> REACH | <input checked="" type="checkbox"/> HF | <input type="checkbox"/> PAHS | <input type="checkbox"/> 其它 |
| 版 次:      | A1 2017-5-10 初版                          |                                           |                                        | 最小包装: 3000pcs/real            |                             |
| 湿敏等级:     | 一级                                       |                                           |                                        |                               |                             |

| 承 认 签 章   |     |     |                                                                |     |     |
|-----------|-----|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 供 应 商 承 认 |     |     | (       ) 公 司 承 认                                              |     |     |
| 制 定       | 审 核 | 核 准 | 工 程 师                                                          | 审 核 | 批 准 |
| 贺丹斌       | 李相同 | 刘惠光 |                                                                |     |     |
| SJK 支持    |     |     | 盖章签署                                                           |     |     |
| FAE_EMAIL |     |     | 日       期                                                      |     |     |
| 日       期 |     |     | 批示： <input type="checkbox"/> 接受 <input type="checkbox"/> 有条件接受 |     |     |
| 备注:       |     |     |                                                                |     |     |

# QUARTZ CRYSTAL UNIT



SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2\*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE

## 1. TESTING CONDITION/测试条件

### Standard atmospheric conditions

Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurement

and tests are as follow:

Ambient temperature :  $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$

Relative humidity : 40%~70%

### Measure equipment

Electrical characteristics measured by S&A250B or equivalent.

## 2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS/产品技术指标

|                                                                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Output Frequency Range/ 中心频率                                                 | 40.000000MHz                                    |
| Mode/振动模式                                                                    | AT/Fundamental                                  |
| Frequency Tolerance/<br>频率稳定度                                                | $\pm 10$ ppm max (at $25^{\circ}\text{C}$ )     |
| Load Capacitance( $C_L$ )/ 负载电容                                              | 15.0 PF                                         |
| Frequency Stability Over Operating<br>Temperature Characteristics<br>温度频率稳定度 | $\pm 10$ ppm max /                              |
| Operating Temperature Range/<br>工作温度                                         | $-20^{\circ}\text{C}$ to $+70^{\circ}\text{C}$  |
| Storage Temperature Range/<br>储存温度                                           | $-40^{\circ}\text{C}$ to $+125^{\circ}\text{C}$ |
| Shunt Capacitance ( $C_0$ )/静电容                                              | 3.0 PF Max                                      |
| Driver Level (Typical) /激励功率                                                 | 10 $\mu\text{W}$                                |
| Equivalent Series Resistance(ESR)/<br>等效电阻                                   | 40 $\Omega$ Max                                 |
| Aging @ $25^{\circ}\text{C}$ 1 <sup>st</sup> year (Max) / 年老化                | $\pm 3$ ppm/year                                |

电话: 0755-82507042 传真: 0755-88353718

<http://www.q-crystal.com.cn>


公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期3栋C座12楼1204~1206室

# QUARTZ CRYSTAL UNIT



SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC3.2\*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE


## 3. DIMENSION /产品规格尺寸(Units: mm)



## 4. MARKING/丝印



## 5. REFLOW CONDITION / 回流焊



|   |              |           |            |
|---|--------------|-----------|------------|
| ① | Preheat      | 160~180°C | 120sec.    |
| ② | Primary heat | 220°C     | 60sec.     |
| ③ | Peak         | 260°C     | 10sec. max |

电话: 0755-82507042 传真: 0755-88353718

<http://www.q-crystal.com.cn>



公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期3栋C座12楼1204~1206室

# QUARTZ CRYSTAL UNIT



SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2\*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE

## 6. RELIABILITY TEST SPECIFICATION / 可靠性试验

| 序号  | 试验项目 | 试验条件                                                                                                                                                                                                        | 标准要求                                                                   |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 跌落   | 从 55cm 位置高度, 自由跌落在木板上, 连续 3 次                                                                                                                                                                               | 试验前后, 频率变化不超过 $\pm 5\text{ppm}$ , 电阻变化不超过 $\pm 15\%$                   |
| 2   | 振动   | 振动频率: $10\sim 55\text{Hz}$<br>全振幅: $1.5\text{mm}$<br>时间: 每个方位三面 (X、Y、Z) 各振动 2 小时                                                                                                                            | 试验前后, 频率变化不超过 $\pm 5\text{ppm}$ , 电阻变化不超过 $\pm 15\%$                   |
| 3   | 冷热冲击 | 晶体放入试验箱中, 高低温循环 25 次<br>低温为 $-40\pm 3^\circ\text{C}$ 保持 30 分钟, 高温 $85\pm 2^\circ\text{C}$ 保持 30 分钟,<br>高、低温每 3 分钟变换一次<br> | 试验前后, 频率变化不超过 $\pm 5\text{ppm}$ , 电阻变化不超过 $\pm 15\%$                   |
| 4   | 气密性  | 氦气气压标准: $5\pm 0.5\text{Kg/cm}^2$ , 氦气加压时间: 120 分钟                                                                                                                                                           | 漏率标准: $\leq 1 \times 10^{-9}\text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$       |
| 5   | 耐焊接热 | 波峰温度: $260^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$ 时间: $15 \pm 5$ 秒<br>                                                     | 试验前后, 频率变化不超过 $\pm 5\text{ppm}$ , 电阻变化不超过 $\pm 15\%$                   |
| 6   | 沾锡试验 | 温度: $260^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$<br>浸泡时间: $3 \pm 1$ 秒                                                                                                                                           | 引脚沾锡后覆盖面积达 90% 以上                                                      |
| 7   | 高温高湿 | 温度: $60^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$<br>湿度: $90\% \sim 95\%$<br>保持时间: 240 个小时                                                                                                                         | 1. 试验前后, 频率变化不超过 $\pm 5\text{ppm}$ , 电阻变化不超过 $\pm 15\%$<br>2. 制品表面不可生锈 |
| 8   | 高温试验 | 高温温度: $85^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$<br>时间: 240 个小时                                                                                                                                                 | 试验前后, 频率变化不超过 $\pm 5\text{ppm}$ , 电阻变化不超过 $\pm 15\%$                   |
| 9   | 低温试验 | 低温温度: $-40^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$<br>时间: 240 个小时                                                                                                                                                | 试验前后, 频率变化不超过 $\pm 5\text{ppm}$ , 电阻变化不超过 $\pm 15\%$                   |
| 10  | 寿命测试 | 电压 5V 温度: $25^\circ\text{C}$ 时间: 1000 小时                                                                                                                                                                    | 试验前后, 频率变化不超过 $\pm 5\text{ppm}$ , 电阻 $15\%$                            |
| 备注: |      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |

电话: 0755-82507042 传真: 0755-88353718

<http://www.q-crystal.com.cn>

公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室