

GCJ21BR71A225KA01#

“#” 处为包装规格代号。

目前生产



AEC-Q200

RoHS

REACH

125
°C max.

弯曲
裂纹





< 品名 (附包装代号) 一览 >

GCJ21BR71A225KA01L

GCJ21BR71A225KA01K

外观 & 形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	3000
K	330mm压纹带	10000

质量 (标准值)

1个 17.0mg

备注事项

Resin external electrode products

在 1 / 2 页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GCJ21BR71A225KA01#

“#” 处为包装规格代号。

规格

长度	2.0±0.3mm
宽度	1.25±0.2mm
厚度	1.25±0.2mm
静电容量	2.2μF ±10%
外部电极间距离g	0.7mm min.
外部电极尺寸e	0.2 to 0.7mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	10Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0805 (2012M)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性 (标准规格)	X7R(EIA)
温度特性的温度范围	-55°C to 125°C

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。