

## Han Q 5/0-M-C



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 12 005 3001                                                                        |
| 规格     | Han Q 5/0-M-C                                                                         |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://b2b.harting.com/09120053001">https://b2b.harting.com/09120053001</a> |

### 标识

|    |                    |
|----|--------------------|
| 类别 | 插芯                 |
| 系列 | Han <sup>®</sup> Q |
| 标识 | 5/0                |

### 版本

|      |           |
|------|-----------|
| 接线方式 | 压接针       |
| 公母类型 | 公头        |
| 尺寸   | 3 A       |
| 针数   | 5         |
| 接地针  | 有         |
| 详细资料 | 请单独订购压接针。 |

### 技术参数

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 导体截面积     | 0.14 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 额定电流      | 16 A                         |
| 额定电压相-地   | 230 V                        |
| 额定电压相-相   | 400 V                        |
| 额定脉冲电压    | 4 kV                         |
| 污染等级      | 3                            |
| 额定电压符合UL  | 600 V                        |
| 额定电压符合CSA | 600 V                        |
| 绝缘阻抗      | >10 <sup>10</sup> Ω          |
| 极限温度      | -40 ... +125 °C              |

## 技术参数

|      |      |
|------|------|
| 插拔次数 | ≥500 |
|------|------|

## 材料特性

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| 材料(插芯)           | 聚碳酸酯 (PC)                                         |
| 颜色(插芯)           | RAL 7032 ( 卵石灰 )                                  |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                                               |
| RoHS             | 符合豁免标准                                            |
| RoHS 豁免          | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %                               |
| ELV 状态           | 符合豁免标准                                            |
| China RoHS       | 50                                                |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                               |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                               |
| REACH SVHC 物质    | 有                                                 |
| REACH SVHC 物质    | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol<br>铅 |
| ECHA SCIP 编号     | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242              |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                                 |
| 加州 65 号提案物质      | 铅                                                 |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08)                              |
| 包含危险等级的要求集       | R22 (HL 1-3)                                      |
|                  | R23 (HL 1-3)                                      |

## 规格和认证

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 规格       | IEC 60664-1                       |
|          | IEC 61984                         |
| 认证       | DNV GL                            |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|          | CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
|          | UL 2237 PVVA2.E318390             |
|          | CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |

## 商业数据

|         |          |
|---------|----------|
| 包装尺寸    | 10       |
| 净重      | 13 g     |
| 原产国     | 罗马尼亚     |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |



Pushing Performance  
Since 1945

商业数据

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 5713140017252 |
|------|---------------|