





REV.	EC#	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECK	APPROVED
1.00		電纜	2020-05-22			
						A



PCB LAYOUT



适应基板厚度：1.2mm~1.6mm  
温度范围：-25℃~85℃  
额定电压：125V AC/DC  
额定电流：1A  
接触电阻： $\leq 0.02\Omega$   
绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$   
耐压： $500V\text{ AC}/\text{minute}$

NO.	NAME	Q'TY	DESCRIPTION
4	Cap	1 PCS	材质:LCP (UL94V-0), 颜色:本色或黑色
3	FITTING NAIL	2 PCS	材质:磷青铜, 电镀:镀亮镍60u"MIN
2	PIN	n PCS	材质:黄铜, 电镀:镀亮镍60u"MIN
1	Housing	1 PCS	材质:LCP (UL94V-0), 颜色:本色或黑色

技术要求：

- ◎ 深圳市韩下电子有限公司  
韩下 HANXA

已吸无沉水；  
3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象；  
4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。



深圳市韩下电子有限公司

DRAW NAME:		HX 1.25mm-12P LT	
TITLE:		1.25LTB CONN WAFER	
2020-05-22		2020-05-22	
黄彬		张伟	
ED		罗小春	
CUSTOMER DRAWING		DRAW NO.	
		SHEET:	
		1/1	
REV.		UNIT:	
1.00		mm	
SCALE		10	
N/A		100	
P/N:		1000	
2020-05-22		10000	
SERIES: 12502 SERIES		100000	
2020-05-22		1000000	
TITLE:		10000000	

GENERAL TOLERANCES			
DIM	TOL	DIM	DEG
$X_n$		$X^o$	$\pm 1.00^\circ$
$X_n, X_n, X$	$\pm 0.35$	$X, X^o$	$\pm 2.00^\circ$
$X_n, X, XX$	$\pm 0.25$	$X, XXX^o$	$\pm 1.00^\circ$
$X_n, X, XXX$	$\pm 0.15$	$X, XXXX^o$	



® 深圳市韩下电子有限公司  
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd  
Tel: 0755-33819206 Fax: 0755-27597491

## 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer: \_\_\_\_\_

产品名称 Project: 针座 \_\_\_\_\_

规格型号 Part No: HX 1.25mm-12P LT \_\_\_\_\_

### 贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	



# 深圳市韩下电子有限公司

## 1、SCOPE: (适用范围)

1.1 This specification covers production and inspection of Connector.

本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器（针座）产品的生产与检验。

## 2、USE CONDITION: (使用条件)

### 2.1 Ambient temperature Range:-25°C~+85°C

环境温度： -25°C~+85°C

### 2.2 Applicable PC board thickness:1.2~1.6mm

适用PC板厚度：1.2~1.6 mm

## 3、Appearance and Dimension: (外观及尺寸)

### 3.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang,

Contact without rust,plating not oxidized and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象。

### 3.2 Dimension:According to drawings

外形尺寸：依照附图

### 3.3 Exchangable:Exchangable with same specification products.

互换性：相同规格应能互换

## 4、Material:

### 材料 (以图纸为准)

P/N 零件名称	Type 类型	Material 材料	Finish 表面处理	Explain 说明
Terminal 端子	Contact 插簧	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.15mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	RoHS Compliant
Housing 孔座	Plastic 塑壳	Nylon66 UL94V-0	Color:White 颜色：白色	
OpeningWafer 开口针座	Contact 插针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	RoHS Compliant
	Plastic 塑壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色：米色	
Lips Wafer 闭口针座	Contact 插针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Gold Plating:3~4 μ " m 镀金：3~4 μ " m	RoHS Compliant
	Plastic 塑壳	PBT UL94V-0	Color: White 颜色：白色	
Tiepian Wafer 卧贴针座 立贴针座	Contact 插针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	RoHS Compliant
	Solder tabs 焊护耳	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.25mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	
	Plastic 塑壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色：米色	



# 深圳市韩下电子有限公司

## 5、Electriacal Performance:

电气性能

NO. 序号	Item 项目	Requirement 技术要求
5.1	Voltage Rated 额定电压	125V AC DC
5.2	Current Rated 额定电流	1A AC DC
5.3	Contact Resistance 接触电阻	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
5.4	Insulation Resistance 绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
5.5	Dielectric Strength 耐压	$\geq 500 \text{ V AC}/\text{minute}$

## 6、Mechanical Performance:

机械性能

NO. 序号	Item 项目	Requirement 技术要求
6.1	Male contact Retention force PIN 针固定力	$\geq 10 \text{ N per pin}$
6.2	Female contactRetention force 端子固定力	$\geq 10 \text{ N per pin}$
6.3	Plug-in force 插入力	$\leq 3 \text{ N per pin}$
6.4	Plug-out force 拔出力	$\geq 0.5 \text{ N per pin}$

## 7、Endurance Characteristics:

环境性能

NO. 序号	Item 项目	Requirement 技术要求
7.1	Soldering rest 可焊性	Time: $2.5 \pm 0.5 \text{ S}$ 时间: $2.5 \pm 0.5 \text{ S}$ Temperature: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ Area of Soldering: $\geq 95\%$ 焊锡面积: $\geq 95\%$
7.2	Resistance to soldering Heat 耐焊接热	Time: $5 \pm 1 \text{ S}$ 时间: $5 \pm 1 \text{ S}$ Temperature: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ Appearance: No Damage 外观: 无损坏



7. 3	Heat test 耐热性	Time:96h 时间: 96 小时 Temperature:+85±3°C 温度: +85±3°C Appearance:N0 Damage 外观: 无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ
7. 4	Cold test 耐冷性	Time:48h 时间: 48 小时 Temperature:-25±3°C 温度: -25±3°C Appearance:N0 Damage 外观: 无损坏 Contact resistance:≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ
7. 5	Temperature Cycling 温度循环	Low temperature:-25±3°C 低温: -25±3°C High temperature:85±3°C 高温: 85±3°C For 5 cycles. test after keeping in Normal Condition for 30 min. 5 次循环后, 放置在正常环境中 30 分钟, 在进行测试 Appearance: N0 Damage 外观: 无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20mΩ
7. 6	Invariab lenes humidity 恒定湿热	Temperature:60±2°C 温度: 60±2°C Relative humidity:90%-96% RH 相对湿度: 90%-96% RH Tim:96h 时间: 96 小时 Appearance:N0 Damage 外观: 无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ Insulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电阻: ≥100 MΩ
7. 7	Salt Spray 盐雾试验	Salt concentration: 5±1% 浓度: 5±1% Temperature:35±2°C 温度: 35±2°C Tim:16±2h 时间: 16±2 小时 After salt is removed by running wafer and A drop is removed , it is measured. 把试验样品从试验箱顶悬挂下来, 采用浓度 (5±1) % 的氯化钠溶液, 连续雾化 16 小时, 试验后用流动的蒸馏水 轻轻洗去表面沉积物, 在常温常驻湿条件下恢复 1-2 小时, 外观无损伤 Appearance:N0 Damage 外观: 无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ