



深圳市康奈特电子有限公司

SHENZHEN CONECTION ELECTRONIC CO., LTD.



承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: _____

机 种: _____

料 号: _____

品 名: **ACTB084**

日 期: **2022-08-19**

编 号: _____

承 认 章	客 户 确 认		供 应 商	
	工程 技术		工程 技术	黄 英
	采 购		品 质	陈秦哲
	品保 IQC		制 造	胡金汉




公司地址: 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路321号

TEL: 0755-28167122



FAX: 0755-28167770

E-MAIL: info@szennt.com

WEB : <http://www.szennt.com>



推荐开孔尺寸:



1. 使用温度	-40°C ~ 125°C。
2. 螺钉拧紧力矩	0.8 Nm
3. 额定电压电流	45A
4. 焊脚镀层	打铜底1~2um, 打镍底1~2um, 镀环保雾锡 3---5um

序号	焊脚名称	1数量	BRASS材料	镀环保雾锡说明	2序号	垫片名称	1数量	碳钢材料	说明
----	------	-----	---------	---------	-----	------	-----	------	----

装配图



公称尺寸(mm)	公差(±mm)
0--10	0.50
10--20	0.55
20--30	0.60
30--40	0.65
40--50	0.70
50 以上	0.75
角度	±1°

PRODUCT SPECIFICATION

产品承认书

1、技术参数 (Technical Data)

中 心 距 (Center Space) : 5.00*7.20 mm

额定电流 (Rated Current) : 45A

螺纹扭矩 (Thread Torque) : 0.8N.m

1bf•in 螺纹大小 (Thread size) : M3

2、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature) : -40°C~+125°C

海拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5%~95%

污染等级 (Contamination Class): III

3、适用标准 (Applicable Standards)

IEC 60998-2-1 IEC 60947-7-1 UL 1059 UL 486E

4、工艺使用 (The use of Technology):

此种接线端子连接器采用焊接的方式与 PCB 板连接, 波峰焊接 $260\pm5^{\circ}\text{C}/5\text{s}$ 、2 次共 10s, 手工烙铁焊接 $350\pm5^{\circ}\text{C}/10\text{s}$.

(The Terminal Blocks connector used welding way connected with the PCB board, wave $260\pm5^{\circ}\text{C}/5\text{s}$, 2, a total of 10s, hand-welded iron $350\pm5^{\circ}\text{C}/10\text{s}$.)

5、包装方式 (Packaging)

1、密封包装 (Seal Packaging)