



深圳市康奈特电子有限公司

SHENZHEN CONECTION ELECTRONIC CO., LTD.



承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: _____

机 种: _____

料 号: _____

品 名: **ACTB255-M6-T2**

日 期: **2022-08-19**

编 号: _____

承 认 章	客 户 确 认		供 应 商	
	工程 技术		工程 技术	黄 英
	采 购		品 质	陈秦哲
	品保 IQC		制 造	胡金汉



公司地址: 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路321号

TEL: 0755-28167122




FAX: 0755-28167770

E-MAIL: info@szennt.com

WEB : <http://www.szennt.com>



推荐开孔尺寸:



1. 使用温度	-40°C ~ 125°C。		
2. 螺钉拧紧力矩	2.5 Nm		
3. 额定电流	150A		
4. 焊脚镀层	打铜底1~2um, 打镍底1~2um, 镀环保雾锡 3---5um		

序号	焊脚名称	1数量	T2材料	镀环保雾锡说明	2序号	垫片名称	1数量	黄铜材料	镀环保雾锡说明
装配图									
								材料	
								型号	ACTB255-M6 T2
								零件编号	
V1									
FULL									
深圳市康奈特电子有限公司									
SHENZHEN CONNECTION ELECTRONIC CO.LTD									

公称尺寸(mm)	公差(±mm)
0--10	0.60
10--20	0.65
20--30	0.70
30--40	0.75
40--50	0.80
50 以上	0.85
角度	±1°



设计
校对
审核
工艺

处数
更改文件号
标准化
审定
日期

共 1 页 第 1 页

PRODUCT SPECIFICATION

产品承认书

1、技术参数 (Technical Data)

中 心 距 (Center Space) : 16.40*15.00 mm 额

定电流 (Rated Current) : 150A

螺纹扭矩 (Thread Torque) : 2.5N.m

1bf•in 螺纹大小 (Thread size) : M6

2、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature) : -40°C ~ +125°C

海拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa ~ 80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5% ~ 95%

污染等级 (Contamination Class): III

3、适用标准 (Applicable Standards)

IEC 60998-2-1 IEC 60947-7-1 UL 1059 UL 486E

4、工艺使用 (The use of Technology):

此种接线端子连接器采用焊接的方式与 PCB 板连接, 波峰焊接 $260 \pm 5^\circ\text{C}/5\text{s}$ 、2 次共 10s, 手工烙铁焊接 $350 \pm 5^\circ\text{C}/10\text{s}$.

(The Terminal Blocks connector used welding way connected with the PCB board, wave $260 \pm 5^\circ\text{C}/5\text{s}$, 2, a total of 10s, hand-welded iron $350 \pm 5^\circ\text{C}/10\text{s}$.)

5、包装方式 (Packaging)

1、密封包装 (Seal Packaging)