




1. 成品尺寸



[塑胶外壳]

2. 管脚定义:



3 — 0V(输出地)
5 — (输出电压)
+6VDC, +0.5A

3. 电性规格 @25℃

HR03-WI-AS029/A

输入/输出隔离耐压: 1500VAC 5mA 1Minute

输出纹波 (20MHz宽带): 120mVp-p Max

输出噪声 (20MHz宽带): 150mVp-p Max

输入电压: 220VAC (85VAC-265VAC/90VDC-360VDC)

输出电压: +6VDC $\pm$ 2%

输出电流: +500mA Max

效率: 65%

模块外壳温度: -25℃~+85℃, 存储温度: -25℃~+125℃

保护功能: 短路保护 (消除过载、短路后自动恢复)

过热保护 (待温度降低后自动恢复)

输入电压调整率: <0.5%

负载调整率: <0.5%

温漂系数: <0.03%/℃

绝缘电阻: 50M Ω Min

散热方式: 自然冷却, 无须加散热器 运行湿度: 20%~95%RH

具有良好的屏蔽抗干扰及电磁兼容性, 短路保护, 自恢复等功能

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 王淑珍 日期: 2013. 4. 06

产品型号: AC220S06DC-3W

修改号: 0

审核: 石建宏 日期: 2013/4/6

未标注公差: ± 0.25

页数: 1

批准: 陈宇 日期: 2013. 4. 6

尺寸单位: mm

SCALE: NONE