


1. 成品尺寸



[塑胶外壳]

2. 管脚定义:

引脚	功能
1	AC-L
2	AC-N
3	0V
5	+3.3VDC

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 2500VAC 5mA 1Minute
 输出纹波 (20MHz 宽带): 150mVp-p Max
 输出噪声 (20MHz 宽带): 200mVp-p Max
 输入电压: 220VAC (85VAC-265VAC/90VDC-360VDC)
 输出电压: +3.3VDC $\pm$ 2%
 输出电流: +0.91A Max
 效率: 68% Min
 工作温度: -40°C~+85°C
 存储温度: -40°C~+125°C
 保护功能: 短路保护 (消除过载、短路后自动恢复)
 电压调整率: <0.5%
 负载调整率: <0.5%
 温漂系数: <0.03%/°C
 保持时间: 16ms (满负载时典型值)
 绝缘电阻: 50M Ω Min
 散热方式: 自然冷却, 无须加散热器
 运行湿度: 20%~95%RH
 具有短路保护, 自恢复等功能, 应严格按照管脚说明或产品上的标识使用

HenLv恒率科技 (宁波) 有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 郭小磊	日期: 2019.11.28	产品型号: AC220S3.3DC-3W	修改号: 0
审核: [Signature]	日期: 2019.11.28	未标注公差: ± 0.25	页数: 1
批准: [Signature]	日期: 2019.11.28	尺寸单位: mm	比例: 1:1