


1. 成品尺寸



2. 管脚定义:

引脚	功能
1	AC/L
2	AC/N
3	FG
4	DC OUTPUT -V
5	DC OUTPUT -V
6	DC OUTPUT +V
7	DC OUTPUT +V

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 3000VAC 5mA 1Minute
 输入/外壳隔离耐压: 1500VAC 5mA 1Minute
 输出/外壳隔离耐压: 500VDC 5mA 1Minute
 输出纹波(20MH带宽): 120mVp-p Max;
 输出噪声(20MH带宽): 240mVp-p Max;
 输入电压: 90VAC-264VAC/127VDC-373VDC
 输出电压: +12VDC $\pm$ 2%
 输出电流: +6.25A Max
 效率: 87% Min
 工作温度: -25°C~+60°C 存储温度: -40°C~+85°C
 工作湿度: 20%~90%
 输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载
 源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高
 温度系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度
 MTBF: 200000h

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短时间短路
 保护, 自恢复等功能
 可通过开关选择输入交流电压, 通电前检查输入电压以
 避免损坏

HenLv 恒率科技(宁波)有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 周家雷	日期: 2022. 3. 11	产品型号: GK220S12-75W	修改号: 0
审核:	日期: 2022. 3. 11	未标注公差: .xx $\pm$ 0.25	页数: 1/1
批准:	日期: 2022. 3. 11	尺寸单位: mm	SCALE: NONE