


1. 成品尺寸



2. 管脚定义:

引脚	功能
1	L
2	N
3	FG
4	-VO
5	-VO
6	-VO
7	+VO
8	+VO
9	+VO

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 3000VDC 5mA 1Minute
 输入/外壳隔离耐压: 1500VDC 5mA 1Minute
 输出纹波 (20MH带宽): 240mVp-p Max;
 输出噪声 (20MH带宽): 480mVp-p Max;
 输入电压: 90VAC~132VAC/180VAC~264VAC (通过开关选择)
 输出电压: +24VDC $\pm$ 2%
 输出电流: +8.33A Max
 效率: 85% Min
 工作温度: -25°C~+70°C 存储温度: -40°C~+85°C
 工作湿度: 20°C~90°C
 输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载
 源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高
 温度系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度
 MTBF: 200000h

[金属外壳]

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短时间短路保护, 自恢复等功能
 可通过开关选择输入交流电压, 通电前检查输入电压以避免损坏

HenLv 恒率科技(宁波)有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 李文祥	日期: 2022.01.17	产品型号: GK220S24-200W	修改号: 0
审核:	日期: 2022.01.17	未标注公差: .xx $\pm$ 0.25	页数: 1/1
批准:	日期: 2022.01.17	尺寸单位: mm	SCALE: NONE