

*规格

额定电流： 3AMP-40AMP(30A以上无安规认证)

输入电压： 125VAC/250VAC/50VDC 50-60Hz

安全中断能力：125VACx1000A , 250VACx200

耐压能力： 1500VAC/min, 漏电电流≤0.5mA

可回复过载能力：OL0 250VAC OL1 250VAC

绝缘电阻：500VDC5S , 绝缘电阻≥100MΩ


回复方式：手动复位

环境温度：(25°C)

额定电流100%：保持不跳

额定电流150%：一个小时内跳脱

额定电流200%：5-40S内跳脱



*温度系数

温度	补偿系数
-5°C	(3A-4A) x1.2 (5A-30A) x1.12
+40°C	(3A-4A) x0.92 (5A-30A) x0.94

*跳脱时间曲线图

67 SERIES THERMAL CIRCUIT BREAKER
TRIP TIME CURVES

