






Recommand PCB Layout



Poles	PART NO	DIMENSION(mm)		
		A	B	C
2	CS-1125R-02K	2.00	6.00	5.00
3	CS-1125R-03K	4.00	8.00	7.00
4	CS-1125R-04K	6.00	10.00	9.00
5	CS-1125R-05K	8.00	12.00	11.00
6	CS-1125R-06K	10.00	14.00	13.00
7	CS-1125R-07K	12.00	16.00	15.00
8	CS-1125R-08K	14.00	18.00	17.00
9	CS-1125R-09K	16.00	20.00	19.00
10	CS-1125R-10K	18.00	22.00	21.00
11	CS-1125R-11K	20.00	24.00	23.00
12	CS-1125R-12K	22.00	26.00	25.00
13	CS-1125R-13K	24.00	28.00	27.00
14	CS-1125R-14K	26.00	30.00	29.00
15	CS-1125R-15K	28.00	32.00	31.00
16	CS-1125R-16K	30.00	34.00	33.00

RoHS 2.0

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC
- Current rating: 2A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 800VAC/minute
- Insulation resistance: 1,000M Ω min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20m Ω max

WAFER

- Part No:CS-1125R-XXK
- Poles:2-16
- Material:PA66+30%GF UL94V-0, 本色
- Contact: H65
- Contact Plating: Tin
- Q'TY: 1000 pcs/Tape reel

类别	WAFER	品名	CS-1125R-XXK	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1		修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量				
工程图号	CS-1125R-XXK	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenzhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.						
制定日期	2017-10-18	核准	周中潮	X.XXXX	±0.10							

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有，未經書面許可不得擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

CST

深圳市永丰盈电子有限公司
ShenzhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.

	修改内容	修改日期
1		