



客户编码		发行日期	2023/3/17
客户物料编码		客户规格型号	6*8-56MH-0.05线
祥如物料编码	XR6*8-563K-L	祥如规格型号	XR6*8-563K-L
送样数量	0PCS	送样日期	2023/3/17
外观尺寸 mm			
		A 7.5 MAX	E 3.0±0.5
		B 11.0 MAX	
		C 0.6±0.1	
		D 15.0±2.0	
		标识	
		原理图	
			



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.05mm	1380.5T	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、产品底部须点胶 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、胶水不得高过套管并不得沾到高出套管部分的引脚 4、用少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	56mH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	55.8
直流电阻DCR	200Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	163
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC 20mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	H3mB DR2W 6*8 2.6-4.5-3	镁锌材质	HUAZHONG	K
	R250 DR2W6*8 2.6-4.2-3		LIANXING	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ6*10.5mm UL黑色扁管		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

作业流程							
产品包装							

包装代码														
包装标识														
包装物料														
包装尺寸														
包装说明														

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	钟传根
确认	黄传根