


|        |                |        |                  |   |         |
|--------|----------------|--------|------------------|---|---------|
| 客户编码   |                | 发行日期   | 2023/3/31        |   |         |
| 客户物料编码 |                | 客户规格型号 | 10*16-390UH-0.4线 |   |         |
| 祥如物料编码 | XR10*16-331K-L | 祥如规格型号 | XR10*16-331K-L   |   |         |
| 送样数量   | 0PCS           | 送样日期   | 2023-03-23       |   |         |
| 外观尺寸mm |                | A      | 12.0 MAX         | E | 5.0±0.5 |
|        |                | B      | 20.0 MAX         |   |         |
|        |                | C      | 0.75±0.1         |   |         |
|        |                | D      | 15.0±2.0         |   |         |
|        |                | 标识     |                  |   |         |
|        |                | 原理图    |                  |   |         |
|        |                |        | S                |   |         |
|        |                |        | F                |   |         |
|        |                |        |                  |   | STRAT   |

顶视图  
TOP VIEW底视图  
BOTTOM VIEW

## 绕线结构表

| 绕组 | 起始 | 结束 | 漆包线        | 圈数     | 绕制方式 |      |  |
|----|----|----|------------|--------|------|------|--|
| N1 | S  | F  | 2UEW-0.4mm | 99.5TS | 圈数参考 | 平整密绕 |  |
|    |    |    |            |        |      |      |  |
|    |    |    |            |        |      |      |  |
|    |    |    |            |        |      |      |  |

## 注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

| 测试项目     | 电性范围      | 测试条件                       | 测试仪器     | 参考值    |
|----------|-----------|----------------------------|----------|--------|
| 电感量L     | 330uH±10% | at 25°C 1KHz/0.25V         | TH-2829A | 385.70 |
| 直流电阻DCR  | 0.39Ω MAX | at 25°C 1KHz/0.25V         | TH-2829A | 0.33   |
| 饱和电流Isat | L≥L0*90%  | at 25°C DC 1.5A 1KHz/0.25V | TH2829A  |        |
|          |           |                            |          |        |
|          |           |                            |          |        |
|          |           |                            |          |        |

| 物料  | 规格型号                 | 备注   | 生产厂家     | 用量 |
|-----|----------------------|------|----------|----|
| 导针  | 0.75mm CP线           |      | BAICHUAN | Kg |
| 磁芯  | H3M DR2W10*16 5-11-5 | 镁锌材质 | HUAZHONG | K  |
| 漆包线 | QA-1(2UEW)/155       |      | CHANGDA  | Kg |
| 套管  | Φ10*15mm UL黑色扁管      |      | XINGQI   | m  |
|     | Φ11mm UL黑色扁管         |      | XINGQI   | m  |
| 接脚胶 | FK661 黑胶 无卤          |      | QI FU    | Kg |
| 无铅锡 | 无铅锡条                 |      | SONGBEN  | Kg |

## 作业流程

| 产品包装 |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| 包装代码 |  |  |  |  |
| 包装标识 |  |  |  |  |
| 包装物料 |  |  |  |  |
| 包装尺寸 |  |  |  |  |
| 包装说明 |  |  |  |  |

标识示意图

包装示意图

|    |     |
|----|-----|
| 制表 | 黄禾香 |
| 审核 | 饶平  |
| 确认 | 钟翠兰 |