



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端
连接器和壳体类型: 插头
连接器系统: 线到板
位数: 4
中心线（间距）: 3 mm [.118 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	全部带罩
矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	4
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	4
行数	2

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性



端子端接区域电镀涂层	哑光
多端子类型	不带
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 µm[100 µin]
端子额定电流（最大值）	5 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.38 µm[15 µin]
端子端接区域电镀厚度	2.54 µm[100 µin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	保持凸块
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁定公端

壳体特性

中心线（间距）	3 mm[.118 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	尼龙
板锁材料	磷青铜

尺寸

绝缘直径（最大值）	1.52 mm
线径	.051 – .517 mm²
行间距	3 mm[.118 in]



宽度	9.2 mm
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
高度	8.7 mm
长度	10 mm

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

CSA 等级	LR 7189, 已认证
灼热丝材料额定值	GWIT ≥ 775°C 的材料, 带 GWFI 850°C 的材料
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
机构/标准号码	E28476, VDE_40005280
机构/标准	CNR, USR, VDE
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	LR7189
经 VDE 测试	是

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	377

其他

适用于	插头护套
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年6月（224）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2022年6月
(224)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 794617-4
4POS,MICRO MNL,RCPT HSG

该系列中的其他产品 | Micro MATE-N-LOK



插入和拔出工具(1)



电源端子(26)



矩形电源连接器(712)

客户还购买了



TE 产品编号2-338310-2
15POS.HD20 PLUG ASS'Y



TE 产品编号8-35151-2
TERMINAL,PIDG R 12-10 1/2



TE 产品编号2-1445051-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF



TE 产品编号3-641119-2
02P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF



TE 产品编号4-794679-0
10P MICRO MNL ASSY,R/A,THRU,LF



TE 产品编号3-2176246-3
CRGS2512 5% 470R

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-794631-4_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-794631-4_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-794631-4_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

MICRO MATE-N-LOK CONNECTOR SYSTEM

英文版本

1773458-4_MICRO_MATE_N_LOK_CONNECTOR_SYSTEM_ORG

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性



Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本