





技术参数：
1) 特性阻抗：50欧姆
2) 频 率：DC0-6GHZ
3) 驻 波 比：1.50 MAX

BOM表

7					
6					
5	绝缘体	2D01-0113	φ4.15*8.10*φ1.30 白色铁弗龙	PCS	1
4	中芯针	2E06-0008G	φ1.27*12.35*8.95 C3604 镀 金	PCS	1
3	四方主体	2A02-0028G	SQ6.50*17.00*φ4.10 C3604 镀 金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0100	φ4.10*3.60*φ1.32 白色铁弗龙	PCS	1
1	四脚主体	2A01-0043G	SQ6.50*7.00*φ4.00 C3604 镀 金	PCS	1
序号	名 称	料 号	物 料 描 述	单位	数量

公差	x.	±0.20	品名规格：90度/四脚插板焊板式/母头母针接头 SQ6.5x11.6x17.0			
	x.x	±0.15				
视图	x.xx	±0.10	设 计	W H	料 号	2LC15SF039
	ANGULAR	±5°	审 核		日 期	2019-05-24
单位	mm	比 例	1:1	核 准	版 本	A/0
					页 码	1/1