

客户编码		发行日期	2023/3/15	
客户物料编码		客户规格型号	6*8-2.2UH-0.4线	
祥如物料编码	XR6*8-2R2M-L	祥如规格型号	XR6*8-2R2M-L	
送样数量	1		2023/3/15	
外观尺寸	 正视图 FRONT VIEW 顶视图 TOP VIEW 底视图 BOTTOM VIEW		A	7.0 MAX
			B	11.0 MAX
			C	0.6±0.1
			D	15.0±2.0
		标识	S	
		原理图	F	STRAT

绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.40mm	8.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	2.2uH ±20%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	2.19
直流电阻DCR	25mΩ MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	19
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25°C DC 5A 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE HENGXING	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
套管	Φ6*10.5mm UL黑色扁管		XINGQI	m
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
磁芯	R250 DR2W6*8 3-4.2-3	镁锌材质	LIANXING	K

作业流程					
产品包装					

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰