



客户编码		发行日期	2023/3/23		
客户物料编码		客户规格型号	9*12-270UH-0.3线		
祥如物料编码	XR9*12-271K-L	祥如规格型号	XR9*12-271K-L		
送样数量	0PCS	送样日期	2023-03-22		
外观尺寸 mm		A	10.5 MAX	E	5.0±0.5
		B	15.0 MAX		
		C	0.65±0.1		
		D	15.0±2.0		
		标识			
		原理图			
			S		
			F		
				STRAT	



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.3mm	85.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	270uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	276.00
直流电阻DCR	0.52Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	0.40
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC 600mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	R250 DR2W9*12 5-7.8-5	镁锌材质	LIANXING	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.65mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ10.0mm UL黑色扁管		YIMING	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

作业流程				
产品包装				
包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰