

8-1393215-1 ✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK Power PCB Relay Card E


TE 内部编号 8-1393215-1

Power Relays, Standard, Monostable, DC, 480 mW Coil Power Rating DC, 1200 Ω Coil Resistance, 24 VDC Coil Voltage, SCHRACK Power PCB Relay Card E

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值类: 400 – 500 mW

线圈功率额定值 (直流): 480 mW

线圈电阻: 1200 Ω

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

线圈励磁系统	单稳态、直流
--------	--------

线圈功率额定值类	400 – 500 mW
----------	--------------

线圈功率额定值 (直流)	480 mW
--------------	--------

线圈电阻	1200 Ω
------	---------------

线圈电压额定值	24 VDC
---------	--------

端子开关电压 (最大值)	400 VAC
--------------	---------

端子电压额定值	250 VAC
---------	---------

主体特性

产品重量	14 g[.494 oz]
------	---------------

接触件特性

端子排列方式	1 Form C (CO)
--------	---------------

端子电流类	5 – 10 A
-------	----------

端子额定电流 (最大值)	8 A
端子材料	AgNi
端子极数	1
继电器端子类型	PCB-THT

机械附件

继电器安装类型	印刷电路板
---------	-------

尺寸

长度类 (机械)	25 – 30 mm
高度类 (机械)	25 – 30 mm
宽度类 (机械)	10 – 11 mm
产品宽度	10.4 mm[.405 in]
产品长度	28 mm[1.103 in]
产品高度	25.1 mm[.989 in]

使用环境

环境温度 (最大值)	70 °C[158 °F]
工作温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]

包装特性

封装方法	纸箱和纸管
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年6月 (224) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | SCHRACK Power PCB Relay Card E



客户还购买了





文档

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1393215-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1393215-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1393215-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[Power PCB Relay Card E](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本