



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PA GF

位数: 2

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

工作温度范围: -40 – 125 °C [-104 – 257 °F]

产品特性

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA GF

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C[-104 – 257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	6000
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年1月（233） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [AMP+ HVP800](#)



PCB 板端连接器及母端(44)



其他汽车连接器附件(1)



汽车密封件和盲堵(5)



汽车端子(6)




汽车连接器 EMC 屏蔽(10)



汽车连接器护套(56)



汽车连接器盖帽(11)



汽车连接器锁和位置保证(1)



电动、混合动力和燃料电池线束(10)



高压线束加工设备(25)

客户还购买了



TE 产品编号2310923-2
2P 8MM HV,PLUG HSG,ASSY,SEALED, V0,B




TE 产品编号2307011-4
STEEL,FERRULE,8MM HV,90 DEG, 50SQMM



TE 产品编号2307011-5
STEEL,FERRULE,8MM HV,90 DEG, 35SQMM



TE 产品编号2310537-1
PLUG ASSY, KEY A, CPA, HVA280- 2PHI, V0



TE 产品编号2310537-4
PLUG ASSY, KEY D, CPA, HVA280- 2PHI, V0



TE 产品编号2343612-2
SHIELDING SLEEVE,90DEG



TE 产品编号2350478-3
HVA280 outer ferrule



TE 产品编号2350495-2
HVA280 inner ferrule



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2310488-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2310488-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2310488-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。