



1. 成品尺寸



[金属外壳]

2. 管脚定义:



3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1500VDC 0.5mA 1Minute
 输入/外壳隔离耐压: 1500VDC 0.5mA 1Minute
 输出纹波 (20MH带宽): 250mVp-p Max
 输出噪声 (20MH带宽): 300mVp-p Max
 输入电压: +24VDC (18VDC~36VDC)
 输出电压: +24VDC ±2%
 输出电流: +833mA Max
 效率: 85% Min
 工作壳温度: -25℃~+85℃, 存储温度: -25℃~+125℃
 输入特性: 内置π型输出滤波器
 输出特性: 负载效应: ≤±2% 10%~100%负载
 源效应: ≤±2% 输入电压从低至高
 温度系数: ≤±0.02% 摄氏度
 一般特性: 开关频率: 170KHz~300KHz
 MTBF: 200000h
 环境特性: 最大工作壳温: 85℃
 相对湿度: 10%~90%
 具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短时间短路保护, 自恢复等功能

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 黄景	日期: 2012. 7. 11	产品型号: WRD24S24-20W	修改号: 0
审核:	日期: 2012. 7. 11	未标注公差: .xx ± 0.25	页数: 1
批准:	日期: 2012. 7. 11	尺寸单位: mm	SCALE: NONE