



## 1. 成品尺寸



[塑胶外壳]

## 2. 管脚定义:

| 引脚 | 功能    |
|----|-------|
| 1  | GND   |
| 2  | Vin   |
| 3  | 0V    |
| 4  | +8VDC |

## 3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 1500VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MHz带宽): 80mVp-p Max

输出噪声 (20MHz带宽): 160mVp-p Max

输入电压: +5VDC $\pm$ 5%输出电压: +8VDC $\pm$ 4%

输出电流: +0.125A Max

效率: 75% Min

工作温度: -40°C~+85°C

存储温度: -40°C~+125°C

输入特性: 内置 $\pi$ 型输出滤波器输出特性: 负载效应:  $\leq \pm 2\%$  10%~100%负载源效应:  $\leq \pm 2\%$  输入电压从低至高温度系数:  $\leq \pm 0.02\%$  摄氏度

一般特性: 开关频率: 50KHz~120KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85°C, 相对湿度: 10%~90%

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、长时间短路、过载、过热保护、自恢复等功能

HenLv 恒率科技 (宁波) 有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 张峥嵘

日期: 2020.05.06

产品型号: S05S08-1WH2

修改号: 0

审核:

日期: 2020.05.06

未标注公差: .xx $\pm$ 0.25

页数: 1

批准:

日期: 2020.05.06

尺寸单位: mm

比例: 2.5:1