


ZHT107A 系列微型电流互感器

ZHT107A 系列电流互感器，体积小，精度高，一致性好，用于电力与功率精确测量

结构参数：



主要技术参数：

ZHT107A 系列电流输出型，引针输出		
参数	数据指标	单位
变比	100:1	/
额定输入电流	1.5	A
额定输出电流	15	mA
负载电阻	0	Ω
精度等级	1	级
线性范围	0~3	A
相移	$\leq 30'$	分
隔离耐压	3200	V/min
绝缘强度	1000M Ω /500V/min	M Ω /V/min
工作温度	-40℃~+85℃	℃
存储温度	-45℃~+90℃	℃
使用频率范围	0.02-10	KHz
安装方式	一次内置母线输入，二次引针输出	/
外壳材料	工程塑料，阻燃	/
特点	全灌封式，抗环境能力强	
	精度高、一致性好	
	安装方式灵活，线性范围宽	
适用于电力网络仪表、电量变送器、电流表、测控装置等		

以上参数均为工频 50Hz~60Hz 使用状态时的参数值。

使用说明图：

