




1. 成品尺寸




[高阻燃塑胶外壳]
[严禁长时间空载使用]

2. 管脚定义:



3. 电性规格 @25℃



输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MHz带宽): 100mVp-p Max

输出噪声 (20MHz带宽): 120mVp-p Max

输入电压: +12VDC ±5%

输出电压: +12VDC ±4%

输出电流: +83mA Max

效率: 72% Min

工作壳温度: -40℃ ~ +85℃

存储温度: -40℃ ~ +125℃

输出特性: 负载效应: < ±4% 10%~100%负载

源效应: < ±4% 输入电压从低至高

温漂系数: < ±0.03% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 80KHz~150KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃

相对湿度: 10%~90%

散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司	标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 石久弟 DATE: 2015.11.24	产品型号: S12S12-1W	修改号: 0
审核: 陈振日 日期: 2015.11.24	未标注公差: .xx ± 0.25	页数: 1
批准: 张 宇 DATE: 2015.11.24	尺寸单位: mm	SCALE: NONE