

# H1 电气材料

## 扎带



### 自锁式尼龙扎带


- 广泛用于线束固定，可快速实现线束美观整洁
- 采用 UL 认可之尼龙 66 料制成，防火等级 94V-2
- 柔韧性好，不易老化，承受力强，易用且经济
- 标准颜色为本色（白色），另有部分黑色规格



#### 使用指南：

自锁式尼龙扎带的使用及选购：

- 使用简单，直接穿孔一拉即可，常与缠绕管、自粘式定位片配合使用。
- 尼龙扎带价格影响因素有：原料优劣、尺寸及厚度、包装数量是否足量、特殊颜色定制等。
- 需根据气候条件及使用场合的要求选择相应品质的扎带。



#### 材质特性：

- 材质：尼龙 66，UL94V-2
- 参考使用温度范围：-35°C -85°C
- 颜色：白色 / 黑色，  
彩色可定制

#### 使用范例：



型号	内装数量 (条)	长 L (mm)	宽 W (mm)	捆扎范围 F (mm)	拉伸强度 (KGS)	订货编码
CDS-3×60	1000	60	2.1	2-11	7	DHACDS3060WN
CDS-3×80	1000	80	2.2	2-16	8	DHACDS3080WN
CDS-3×100	1000	100	2.2	2-22	7	DHACDS30100WN
CDS-3×150	1000	150	2.2	2-35	7	DHACDS30150*N
CDS-3×200	500	200	2.2	3-53	7	DHACDS30200WN
CDS-4×150	500	150	3.1	3-35	16	DHACDS40150*N
CDS-4×200	500	200	3.2	3-50	16	DHACDS40200*N
CDS-4×250	250	250	2.8	3-65	9	DHACDS40250*N
CDS-4×300	250	300	2.8	3-76	9	DHACDS40300WN
CDS-5×200	500	200	4.5	3-50	21	DHACDS50200WN
CDS-5×250	250	250	4.5	3-60	21	DHACDS50250WN
CDS-5×300	250	300	4.5	3-76	21	DHACDS50300WN
CDS-8×250	250	250	6.3	4-65	48	DHACDS80250WN
CDS-8×300	250	300	6.5	4-76	48	DHACDS80300WN
CDS-8×400	250	400	6.8	4-105	48	DHACDS80400WN
CDS-8×500	250	500	7.5	4-132	56	DHACDS80500WN

• 订货编码 “\*” 处代表可选的颜色：W- 白色；B- 黑色。