

零件承认书



SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 立创

客户料号: _____

增益料号: _____

规格描述: UU9.8, 立式, 0.25mm*100TS, L=30mH MIN, PIN长=3.5±0.5mm 不包胶带

日期: 2023/6/28

版本: A

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
 电话: 0769-87321000
 传真: 0769-87891229

物料类型:

共模电感

日期:


2023/6/28

版本:


A

1. DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC


主视图



侧视图




底视图



DIM	A	B	C	D	E	F	G	
mm	12.0	16.5	16.0	0.6	3.5	6.5	7.5	
SPEC	MAX	MAX	MAX	±0.1	±0.5	±0.3	±0.3	

2. SCHEMATIC:(线路图)



3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	1	2	0.25mm*1P	100TS REF	本色
2	N2	4	3	0.25mm*1P	100TS REF	本色



东莞市增益实业有限公司
 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
 电话：0769-87321000
 传真：0769-87891229

物料类型：	共模电感
日期：	2023/6/28
版本：	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

SPECIFICATION

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C

HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	N1=N2	30mH MIN
Q值 测试仪器: HP-4284A	/		/
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	N1=N2	1 Ω MAX
HI-POT TEST (耐电压测试) 测试仪器: HY-7110	/	AC COIL-COIL COIL-CORE	/
绝缘电阻 (MΩ) 测试仪器: CH-19053	/	/	/

5. MATERIAL LIST:

NO	ITEM	MATERIAL	MANUFACTURER	UL
1	磁芯	UU9.8 or EQUIVALENT	FUSIYUAN	
2	铜线	2UEW 130°C or EQUIVALENT	YIDA	
3	凡立水	DA-700-6 or EQUIVALENT	CHANGXIAN	
4	BOBBIN	T375J or EQUIVALENT	CHANGCHUN	



东莞市增益实业有限公司
 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
 电话: 0769-87321000
 传真: 0769-87891229

物料类型:	共模电感
日期:	2023/6/28
版本:	A

制订

张翔

审核

刘业明

核准

柯文学

样品检测成绩表

客户名称:	立创											
规格描述:	UU9. 8, 立式, 0.25mm*100TS, L=30mH MIN, PIN长=3.5±0.5mm 不包胶带											
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E ■ 正常 □ 加严 □ 减严			判定标准		测试环境		分项检查判定			
1PCS	1PCS				主要	次要	温度	湿度	尺寸	外观	特性	
		0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK		OK	
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	800V	COIL TO COIL	800V	测试仪器							
		MΩ		MΩ	■ HP-4284A	□ CH-100	■ HK-502BC	■ HY-7110				
耐电压AC		3SEC		3SEC	□ HP-42841A	□ CH-1320	■ HK-310					
		KV		KV	□ TF-6815	□ HK-1062	■ 卡尺					
测试条件	1KHZ/0.25V					外观尺寸 (mm)						
PIN	L (N1-N2)		R (N1-N2)									
SPEC	30mH		1 Ω									
±	min		max									
1	48.00		910.000									
2	50.00		956.000									
3	49.00		925.000									
4	52.00		913.000									
5	48.00		910.000									
6												
7												
8												
9												
10												
X												
R												
备 注:												
	东莞市增益实业有限公司					物料类型:		共模电感				
	地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号					日 期:		2023/6/28				
	电话: 0769-87321000					版 本:		A				
传真: 0769-87891229	制订	张翔		审核		刘业明		核准		柯文学		