


SPTA 1,5/ 6-3,81 - PCB端子



1751516

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1751516>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



固定式连接器，额定电流: 9 A，额定电压(III/2): 160 V，额定横截面: 1.5 mm²，电位数: 6，行数: 1，每行位数: 6，产品系列: SPTA 1,5/，针距: 3.81 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 45°，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.4 mm，每个电势的焊针数量: 2，包装类型: 纸箱包装

优势

- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
- 弯式连接可实现在PCB上多排布局
- 使用内置的测试元件，可快速方便地进行测试
- 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力

商业数据

订货号	1751516
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AALBFE
产品关键代码	AALBFE
目录页面	页码139 (C-1-2013)
GTIN	4046356318051
单件重量（含包装）	4.249 g
单件重量（不含包装）	3.562 g
关税号	8536901900
原产地	CN

SPTA 1,5/ 6-3,81 - PCB端子

1751516

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1751516>



技术数据

产品属性

产品线	COMBICON Terminals S
产品类型	印制电路板终端
产品系列	SPTA 1,5/
位数	6
针距	3.81 mm
连接量	6
行数	1
电位数目	6
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	2

电气特性

额定电流 I_N	9 A
额定电压 U_N	160 V
污染等级	3
额定电压(III/3)	160 V
额定电涌电压(III/3)	2.5 kV
额定电压(III/2)	160 V
额定电涌电压(III/2)	2.5 kV
额定电压 (II/2)	320 V
额定电涌电压(II/2)	2.5 kV

连接数据

连接技术

额定横截面	1.5 mm²
-------	---------

导线连接

连接方式	直插式弹簧连接
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导线横截面 AWG	24 ... 16
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm² ... 1.5 mm²
剥线长度	10 mm

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列
连接方式	直插式弹簧连接

材料规格

SPTA 1,5/ 6-3,81 - PCB端子



1751516

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1751516>

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	热浸镀锡
接线点金属表面（顶层）	锡 (4 - 8 µm Sn)
焊接区域金属表面（顶层）	锡 (4 - 8 µm Sn)


材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

机械数据 - 致动元件

颜色 (执行机构)	橙色 (2003)
绝缘材料	POM
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	HB

尺寸

尺寸图	
针距	3.81 mm
宽度 [w]	24.36 mm
高度[h]	15.4 mm
长度[l]	12 mm
高度	12 mm
焊针长度[P]	3.4 mm
引脚尺寸	0.6 x 1 mm

PCB设计

引脚间距	7 mm
孔径	1.1 mm

机械测试

SPTA 1,5/ 6-3,81 - PCB端子

1751516

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1751516>



导线损坏和松动测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	通过测试

拉伸测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	0.2 mm² / 刚性 / > 10 N
	0.2 mm² / 柔性 / > 10 N
	1.5 mm² / 刚性 / > 40 N
	1.5 mm² / 柔性 / > 40 N

电气测试

温升测试

规格	IEC 60947-7-4:2019-01
温度上升要求测试	环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。

瞬时冲击电流强度测试

规格	IEC 60947-7-4:2019-01
----	-----------------------

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 + A2:2014-09
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	160 V
额定电涌电压 (III/3)	2.5 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3)	1.5 mm
最小爬电距离(III/3)	2 mm
额定绝缘电压 (III/2)	160 V
额定电涌电压(III/2)	2.5 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2)	1.5 mm
最小爬电距离(II/2)	1.5 mm
额定绝缘电压 (II/2)	320 V
额定过电压 (II/2)	2.5 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2)	1.5 mm
最小爬电距离(II/2)	1.6 mm

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz

SPTA 1,5/ 6-3,81 - PCB端子



1751516

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1751516>

扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
扫描速率	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-10:2013-04
温度	850 °C
暴露时间	5 s

老化

规格	IEC 60947-7-4:2019-01
----	-----------------------

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 105 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
相对湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C


SPTA 1,5/ 6-3,81 - PCB端子

1751516

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1751516>




图纸



前端焊针仅为额外增强机械稳定性；没有其它任何电气特性

图表



型号：SPTA 1,5/...-3,81


SPTA 1,5/ 6-3,81 - PCB端子

1751516

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1751516>



尺寸图



SPTA 1,5/ 6-3,81 - PCB端子

1751516

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1751516>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1751516>



IECEE CB Scheme
认证ID: DE1-66744



EAC
认证ID: B.01687

 cULus Recognized 认证ID: E60425-20061129				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	10 A	26 - 16	-

 VDE Zeichengenehmigung 认证ID: 40029329				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	160 V	17.5 A	-	0.2 - 1.5

SPTA 1,5/ 6-3,81 - PCB端子



1751516

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1751516>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SPTA 1,5/ 6-3,81 - PCB端子

1751516

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1751516>



产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

SPTA 1,5/ 6-3,81 - PCB端子

1751516

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1751516>



附件

SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1205037>



螺丝刀，一字型，VDE绝缘，尺寸：0.4 x 2.5 x 80 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

CRIMPFOX 6 - 压线钳

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212034>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm²... 6.0 mm²，水平进线，梯形压接

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn