


1.View and size(视图及尺寸)

Main technical indicators(主要技术指标)	
1.Mating (插拔次数)	5000
2.Working Temperature (温度)	-55~+150 ℃
3.IP Rating (防护级别)	IP 50
4.Diameter of socket end(插合端直径)	φ0.9
5.Testing Voltage (测试电压)	1200V
6.Working Voltage (工作电压)	850V
7.Rated Current (额定电流)	8A
8.Shell material(壳体材质)	Brass (chromium plating)/(nickel plating) fixation ring/ 黄铜（镀铬）/(镀镍) 固定圈
9.Pin Material(插针材料)	Copper alloy gold plating(铜合金镀金)
10.Insulator material(绝缘体材质)	L:PPS P:PEEK


Sum up(总结)	
Series(系列)	B
Shell style/model（外壳样式/型号）	ZGG:With a nut (post-fixed)带有一个螺母（后固定）
Button（按键）	A button(一个按键)
Termination type（终止类型）	Mother solder tin(母焊锡)
Line diameter awg(线材直径)	30-22AWG
Cable diameterφ（电缆直径）	φ4.3-11.9MM
Match plug(匹配插头)	TGG.3B.P16.CXAD92H

Location pin combination(定位销组合)			
(编号) Numder	Number of positioning pins(定位销数量)	Angle(角度)	Series(系列)--3B
G	One(1)		(Zero degrees)0°
A	Two(2)	A	Thirty degrees(30°)
B	Two(2)		Forty-five degrees(45°)
C	Two(2)		Sixty degrees(60°)
D	Two(2)	γ	95 degrees（95°）
E	Two(2)	β	120 degrees(120°)
F	Two(2)		145 degrees(145°)
J	Two(2)	A	37.5degrees(37.5°)
K	Two(2)		52.5degrees(52.5°)
L	Two(2)	γ	Seventy degrees(70°)


	A	B	C√	ANGLE	
5-10	±0.02	±0.05	±0.1	0°-30°	±0.1°
50-100	±0.1	±0.15	±0.2	61°-90°	±0.5°
50-100	±0.15	±0.2	±0.25		
100-	±0.15%	±0.20%	±0.25%		




	A	L	E	S1	S2
MM	φ21	22	M18*1	16.5	22
in	φ0.83	0.87		0.65	0.87




Welded surface
(焊接面)



Pane hole size
(面板开孔尺寸)



(Welded mother
adhesive core)
焊接型母胶芯



Positive view of the socket
(插座正视图)

ZG G.3B.P16.C X L

Model(型号)

Positioning pin(定位销)

Series(系列)

Needle core configuration(针芯配置)

Outer casing(外壳)

Insulator(绝缘体)

Needle core(针芯)

DESIGNED(设计)		DATE(日期)		SCALE(比额)		N/A(不适用)		MODEL TYPE						
广东星坤科技股份有限公司		DATE(日期)		VIEW(视图)				型号类型: ZGG.3B.P16.CXL						
CHECKED(校对)		DATE(日期)		UNIT(单位)		MM		PART NO. 3B16 core socket						
APPROVED(审核)		DATE(日期)		MATERIAL (材料)				名称: 3B16芯插座						
生效		REVISIONS						DWG NO.:						
www.helloxkb.com www.helloxkb.cn				XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED					WEIGHT(重量)		SHEET(表)		REVISION(修订)	
文件工程章											1/1		A0	