



产品规格书

文件编号.: OSK-SPC-SK6812 MINI-EA

产品型号.: SK6812 MINI-EA

样 品 号.: OP0153M

产品描述: 3.2x2.8x1.78毫米 0.2W 智能外控表面贴装SMD型蝴蝶形引脚反向折弯LED (MSL : 5a)

版 本 号: A/0

时 间: 2022-12-28

Customer approval			Opsco approval		
Approval	Review	Confirmation	Approval	Review	Confirmation
			朱更生	吴振雷	周 凯
<input type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> Disqualified Stamp			Stamp		



*使用我司产品前, 请检索我司官网核对规格书版本, 产品规格书版本更新, 恕不能及时相告, 请以官网最新资料为准;

*该版权及产品最终解释权归东莞市欧思科光电科技有限公司所有, 如有特殊规格要求, 请联系我司工程人员;

*工厂地址: 东莞市企石镇旧围村联兴工业园

*电话: 0512-57330115/15951130700

*邮箱: xs.shan@opscoled.com



修订记录



目 录

1、产品概述	4
2、主要应用	4
3、特征说明	4
4、机械尺寸	4
5、引脚功能说明	5
6、PCB 建议焊盘尺寸	5
7、产品命名一般说明	5
8、电气参数	6
9、RGB LED光电参数	6
10、IC 电气参数	6
11、开关特性	7
12、数据传输时间	7
13、时序波形图	8
14、数据传输方式	8
15、24bit数据结构	9
16、典型应用电路	9
17、光电特性	10
18、包装标准	11
19、可靠性测试	12



1.产品概述:

SK6812MINI-EA是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个SMD3528顶面发光LED灯珠相同，每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路，电源稳压电路，内置恒流电路，高精度RC振荡器，输出驱动采用专利PWM技术，有效保证了像素点内光的颜色高一致性。

数据协议采用单极性归零码的通讯方式，像素点在上电复位以后，DIN端接受从控制器传输过来的数据，首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后，送到像素点内部的数据锁存器，剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点，每经过一个像素点的传输，信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术，使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制，仅仅受限于信号传输速度要求。

LED具有低电压驱动，环保节能，亮度高，散射角度大，一致性好，超低功率，超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面，电路得更加简单，体积小，安装更加简便。


2.主要应用:

- LED全彩发光字灯串,LED全彩模组,LED幻彩软硬灯条,LED护栏管，LED外观/情景照明
- LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。

3.特性说明:

- Top SMD内部集成高质量外控单线串行级联恒流IC；
- 控制电路与芯片集成在SMD 3528元器件中，构成一个完整的外控像素点，色温效果均匀且一致性高。
- 内置数据整形电路，任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出，保证线路波形畸变不会累加。
- 内置上电复位和掉电复位电路，上电不亮灯；
- 灰度调节电路（256级灰度可调），
- 红光驱动特殊处理，配色更均衡，
- 单线数据传输，可无限级联。
- 整形转发强化技术，两点间传输距离超过10M。
- 数据传输频率可达800Kbps，当刷新速率30帧/秒时，级联数不小于1024点。

4.机械尺寸:



备注:


1. 以上标示单位为毫米。
2. 除非另外注明，尺寸公差为 ±0.1 毫米。



5. 引脚功能说明

序号	符号	管脚名	功能描述
1	VDD	电源	供电管脚
2	DOUT	数据输出	控制数据信号输出
3	GND	地	电源接地
4	DIN	数据输入	控制数据信号输入

6. PCB建议焊盘尺寸



7. 产品命名一般说明

SK 6812 MINI-EA-X -X

(1) (2) (3) (4) (5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
系列	IC系列与电流代码	封装外形	PPA表面颜色	封装胶颜色
默认为RGB晶片与 IC 集成在一起	指68系列IC 12MA电流 版本	3.2x2.8x1.78毫米 直 脚反向折弯外形封装	B : 表示黑面 W : 表示白面, 一 般不标示	D : 表示扩散/磨砂 W : 表示透明, 不标示



8. 电气参数（极限参数，Ta=25C°,VSS=0V）：

参数	符号	范围	单位
电压	V _{DD}	+3.7 ~ +5.5	V
逻辑输入电压	V _I	-0.5 ~ VDD+0.5	V
工作温度	T _{opt}	-40~+85	C°
储存温度	T _{stg}	-40~+85	C°
ESD耐压（设备模式）	V _{ESD}	200	V
ESD耐压（人体模式）	V _{ESD}	2K	

9. RGB LED光电参数:


颜色	SK6812MINI-EA 12mA	
	波长 (nm)	亮度 (mcd)
红色 (RED)	620-625	160-320
绿色 (GREEN)	520-530	815-1275
蓝色 (BLUE)	460-470	120-240

10. IC 电气参数（如无特殊说明，TA=-20 ~ +70C°，VDD=4.5 ~ 5.5V,VSS=0V）：

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
芯片内部电源电压	V _{DD}	---	5.2	---	V	---
信号输入翻转阈值	V _{IH}	0.7*VDD	---	---	V	+VDD=5.0V
	V _{IL}	---	---	0.3*VDD	V	
PWM频率	F _{PWM}	---	1.2	---	KHZ	---
静态功耗	I _{DD}	---	1	---	mA	---

11. 开关特性 ($T_a=25C^\circ$) :

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
数据传输速度	fDIN	---	800	---	KHZ	占空比67% (数据1)
DOUT传输延迟	T_{PLH}	---	---	500	ns	DIN→DOUT
	T_{PHL}	---	---	500	ns	
t_{out} 上升时间	T_r	---	100	---	ns	$V_{DS}=1.5V$ $I_{OUT}=13mA$ $I_{OUT}=5mA$
	T_f	---	100	---	ns	




12. 数据传输时间:

时序表名称		Min.	实际值	Max.	单位
T	码元周期	1.20	--	--	μs
T0H	0码, 高电平时间	0.2	0.32	0.4	μs
T0L	0码, 低电平时间	0.8	--	--	μs
T1H	1码, 高电平时间	0.58	0.64	1.0	μs
T1L	1码, 低电平时间	0.2	--	--	μs
Reset	Reset码, 低电平时间	>80	--	--	μs



- 协议采用单极性归零码，每个码元必须有低电平，本协议的每个码元起始为高电平，高电平时间宽度决定“0”码或“1”码。
- 书写程序时，码元周期最低要求为 $1.2\mu s$ 。
- “0”码、“1”码的高电平时间需按照上表的规定范围，“0”码、“1”码的低电平时间要求小于 $20\mu s$ 。

13.时序波形图 ($T_a=25C^\circ$) :

输入码型 :



连接方式 :

14.数据传输方式 ($T_a=25C^\circ$) :


注：其中D1为MCU端发送的数据，D2、D3、D4为级联电路自动整形转发的数据。

15. 24bit数据结构 ($T_a=25C^\circ$) :

G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	R7	R6	R5	R4
R3	R2	R1	R0	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0

注：高位先发，按照GRB的顺序发送数据(G7 → G6 →……..B0)

16. 典型应用电路：





在实际应用电路中，为防止产品在测试时带电插拔产生的瞬间高压损伤IC内部信号输入输出引脚，应在信号输入及输出端串接保护电阻。此外，为了使各IC芯片间更稳定工作，各灯珠间的退偶电容则必不可少；

应用一：用于软灯条或硬灯条的，灯珠间传输距离短的，建议在信号及时钟线输入输出端各串接保护电阻，即 $R1=R2$ 约500欧；


应用二：用于模组或一般异形产品，灯珠间传输距离长，因线材及传输距离不同，在信号及时钟线两端串接的保护电阻会略有不同；以实际使用情况定；



17. 光电特性




典型的辐射方向图 120°





18. 包装标准:



表面贴装LED采用卷盘包装，LED在用普通或防静电袋包装后再装在纸箱中。纸箱用于保护运输途中LED不受机械冲击，纸箱不防水，因此请注意防潮防水。



19. 可靠性测试:

序号	实验项目	实验条件	参考标准	判断
1	冷热冲击	100 ± 5°C ~ -40°C ± 5°C 15min~15min 100cycles	MIL-STD-202G	0/22
2	高温储藏	Ta= +100°C 1000hrs	JEITA ED-4701 200 201	0/22
3	低温储藏	Ta= -40°C 1000hrs	JEITA ED-4701 200 202	0/22
4	高温高湿储藏	Ta=60°C RH=90% 1000hrs	JEITA ED-4701 100 103	0/22
5	温度循环	-40°C~25°C~100°C~25°C 30min~5min~30min~5min 100 cycles	JEITA ED-4701 100 105	0/22
6	耐焊接热	Tsld = 260°C, 10sec. 2 times	JEITA ED-4701 300 301	0/22
7	常温寿命测试	25°C, IF: Typical current , 1000hrs	JESD22-A 108D	0/22

失效判定标准:

项目	符号	测试条件	判断标准	
			最小值	最大值
发光强度	IV	DC=5V, 规格典型电流	初始数据X0.7	---
耐焊接热	---	DC=5V, 规格典型电流	无死灯或明显损坏	