

IC 2,5/ 3-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器



1786187

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1786187>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针式插头，电位数: 3，行数: 1，位数: 3，连接量: 3，产品系列: IC 2,5/..-ST，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: 0°，锁扣: - 不带锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装

优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 采用插拔式模块，可轻松更换PCB
- 反向连接器带多个针式插针，为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
- 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
- 最大接触力，升温较低

商业数据

订货号	1786187
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AACADA
产品关键代码	AACADA
目录页面	页码272 (C-1-2013)
GTIN	4017918042332
单件重量 (含包装)	5.419 g
单件重量 (不含包装)	5.065 g
关税号	8536909000
原产地	DE

IC 2,5/ 3-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器



1786187

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1786187>

技术数据

产品属性

类型	反向
产品线	COMBICON Connectors M
产品类型	PCB插拔式连接器
产品系列	IC 2,5/...-ST
位数	3
针距	5.08 mm
连接量	3
行数	1
安装法兰	不带
电位数目	3

电气特性

额定电流 I_N	12 A
额定电压 U_N	320 V
污染等级	3
接触电阻	2.9 mΩ
额定电压(III/3)	250 V
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电压(III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电压 (II/2)	630 V
额定电涌电压(II/2)	4 kV

连接数据

连接技术

类型	反向
连接器系统	COMBICON MSTB 2,5
额定横截面	2.5 mm²
触点类型	针式插头

互锁

锁定类型	不带
安装法兰	不带

导线连接

连接方式	带压片的螺钉连接
导线 / PCB连接方向	0 °
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面 AWG	24 ... 12
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm² ... 2.5 mm²

IC 2,5/ 3-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器

1786187

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1786187>



柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm² ... 2.5 mm²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.2 mm² ... 1 mm²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.25 mm² ... 1 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 1.5 mm²
塞规a x b / 直径	2.8 mm x 2.0 mm / 2.4 mm
剥线长度	7 mm
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm

材料规格


材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡
接线点金属表面（顶层）	锡 (5 - 7 µm Sn)
接线点金属表面（中层）	镍 (2 - 3 µm Ni)
触点区域金属表面（顶层）	锡 (5 - 7 µm Sn)
触点区域金属表面（中层）	镍 (2 - 3 µm Ni)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

尺寸

尺寸图	
针距	5.08 mm
宽度 [w]	16.74 mm
高度 [h]	15 mm
长度 [l]	19.2 mm

安装

螺钉头驱动方式	开槽 (L)
连接方式	带压片的螺钉连接

IC 2,5/ 3-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器



1786187

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1786187>

螺钉头驱动方式

开槽 (L)

说明

操作注意事项

依据IEC 61984标准，COMBICON连接器不具备开关功能（COC）。在指定用途中，不得带电或载荷插拔。

机械测试

导线损坏和松动测试

规格

IEC 60999-1:1999-11

结果

通过测试

拉伸测试

规格

IEC 60999-1:1999-11

导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值

0.2 mm² / 刚性 / > 10 N

0.2 mm² / 柔性 / > 10 N

2.5 mm² / 刚性 / > 50 N

2.5 mm² / 柔性 / > 50 N

插入/拔出力

结果

通过测试

周期数

25

每个接线位的插入强度

8 N

每个接线位的拔出强度

7 N

扭矩试验

规格

IEC 60999-1:1999-11

抗擦抹性

规格

IEC 60068-2-70:1995-12

结果

通过测试

极性保护和编码

规格

IEC 60512-13-5:2006-02

结果

通过测试

外观检查

规格

IEC 60512-1-1:2002-02

结果

通过测试

尺寸检查

规格

IEC 60512-1-2:2002-02

结果

通过测试

环境和真实条件

振动测试

规格

IEC 60068-2-6:2007-12

频率

10 - 150 - 10 Hz

IC 2,5/ 3-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器



1786187

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1786187>

扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
扫描速率	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h

耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压	4.8 kV
体积电阻 R_1	2.9 m Ω
体积电阻 R_2	3 m Ω
插入/拔出周期	25
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 M Ω

气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm ³ 的SO ₂ 气体通入容量300 dm ³ 的箱体，温度40°C，1周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	2.21 kV

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
相对湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C

电气测试

温度测试 | 测试组C

规格	IEC 60512-5-1:2002-02
已测芯数	16

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 M Ω

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标（IEC 60112）	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	250 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3)	3 mm
最小爬电距离(III/3)	3.2 mm
额定绝缘电压 (III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3 mm

IC 2,5/ 3-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器



1786187

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1786187>

额定绝缘电压 (II/2)	630 V
额定过电压 (II/2)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3.2 mm


IC 2,5/ 3-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器

1786187


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1786187>

图纸

尺寸图



图表




型号：(U)MSTBVK 2,5/...-ST-5,08 ，带IC 2,5/...-ST-5,08

IC 2,5/ 3-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器

1786187

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1786187>

图表



型号 : IC 2,5/...-ST-5,08 , 带ICV 2,5/...-G-5,08

IC 2,5/ 3-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器



1786187

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1786187>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1786187>

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	300 V	10 A	28 - 12	-
使用组 D	300 V	10 A	28 - 12	-

CB IECEE CB Scheme 认证ID: DE1-60988-B1B2				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	250 V	12 A	-	0.2 - 2.5

EAC 认证ID: B.01687				
----------------------	--	--	--	--

cULus Recognized 认证ID: E60425-19931014				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	250 V	12 A	30 - 12	-
使用组 D	300 V	10 A	30 - 12	-

VDE Zeichengenehmigung 认证ID: 40050694				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	250 V	12 A	-	0.2 - 2.5

IC 2,5/ 3-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器



1786187

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1786187>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202

ETIM

ETIM 8.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

IC 2,5/ 3-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器



1786187
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1786187>

产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn