



承 认 书

(APPROVE SHEET)

TO: Y2 安规电容 10nF ± 10% 300VAC

主要材料		印字及成品图
组 件	材料名称	
薄 膜	金属化聚丙烯薄膜	
导 线	镀锡铜包钢线	
灌封料	阻燃黑色环氧树脂	
外 壳	阻燃灰色外壳	

料 号	规 格	成品尺寸 (mm)						备注
		W	H	T	P	L	D	
HY3003	CRCHYA3103K43003	13	12	6	10	5	0.6	1.00
额定容量	0.01 μ F	容量偏差				± 10%		
额定电压	300V.AC							
承认回签时请在下面填写贵司料号								

客户签承栏			创容承办栏		
承认签章	核准	检验	工程签章	核准	审核
				袁邦源	李爱
日期			日期	2022-02-18	

深 圳 市 创 容 新 能 源 有 限 公 司

SHENZHEN CREATE START INDUSTRIAL LIMITED

深圳市宝安区松岗街道燕川社区北部工业园研发中心 6 楼 7 楼

TEL: 0755—29948883 29948998 FAX: 0755—29948906 <http://www.csdcap.com>

CRC-07BD-08

变更履历

变更时间	变更内容	变更原因	版本号

技术要求

气候类别	40/110/56/B						
工作温度范围	-40℃～+110℃						
额定交流电压	300V.AC， 50/60Hz						
额定直流电压	1500V.DC						
电容量范围	0.001 μ F～1.0 μ F						
容量偏差	±10%（K）， ±20%（M）						
可焊性	焊锡温度（加助焊剂）	245±5℃		焊接方式如耐焊接热图要求 如因焊接过程不符合我司焊接要求导致电容器芯子收缩,爆裂,性能下降，所引起电容器爆炸，容量衰减等不良现象。我司概不负责。			
	焊锡时间	2±0.5 秒					
脉冲电流 I=C*dv/dt	脚距(mm)	7.5	10	15	22.5	27.5	37.5
	最大 dv/dt(V/us)	800	800	600	500	400	300

电容器认证

认证标志	认证产品信息						
	证书号: E473038 MPY-Y2 300V.AC 0.001 μ F~1 μ F -40~110℃						
	证书号: CQC19001219683 MPY-Y2 300V.AC 0.001 μ F~1 μ F -40~110℃						


本产品符合 AEC-Q200 REV D-2010 标准

电容器试验规范

测试标准条件: 1.温度 15~35℃; 2.湿度 45~75%; 3.大气压 86~106 千帕

(如有争议时, 测试标准条件: 1.温度 20 $\pm$ 1℃; 2.湿度 63~67%; 3.大气压 86~106 千帕) 参照 IEC60384-14



项次	项目	标准		测试要求
1	静电容量(C _S)	符合规定静电容量误差		温度 20±1℃; 频率 1±0.1KHz; 电压 rms1±0.1V
2	损耗角正切（DF）	DF≤0.0020，1kHz，20℃		
		DF≤0.0020，10kHz，20℃		
3	耐电压	电极间	无击穿或飞弧	4000V.DC 2S
		极壳间	无击穿或飞弧	2500V.AC （1min）
4.	绝缘电阻	C _R >0.33 μ F	R×C _R ≥10000s	电压 100±15VDC;时间 60S; 温度 20±1℃
		C _R ≤0.33 μ F	R≥100 Ω	
5	耐久性试验	电容量	变化率≤10%	电压 1.7* V _R ; 时间 1000 小时; 温度 110℃;（每颗电容器串联一颗 47 Ω ±5%电阻）, 电压每隔 1 小时升高至 1000V. AC 并保持 0.1s。
		C _R ≤1 μ F	DF≤0.008	
		C _R >1 μ F	DF≤0.005	
		耐电压	无击穿或飞弧	
		绝缘电阻	>4 项中相对应 极限值的 50%	
		外观检查	无可见损伤	

6	耐焊接热	电容量变化率	变化率 $\leq 5\%$	焊槽温度	$260 \pm 5^\circ\text{C}$	焊接时间	≤ 5 秒
		外观检查	无可见损伤	如图焊接后在测试标准条件下放置 1~2 小时后再测试。 			
7	端子机械强度	外观检查	无可见损伤	拉力: $0.50 < d \leq 0.80, 10\text{N}$			
				$0.80 < d \leq 1.25, 20\text{N}$			
				扭力: $0.50 < d \leq 0.80, 5\text{N}$			
				$0.80 < d \leq 1.25, 10\text{N}$			
8	温度快速变化	外观检查	无可见损伤	最低温度 -40°C , 最高温度 110°C , 五个循环, 每个温度保持 30min			
		电容量	变化率 $\leq 5\%$				
9	振动	外观检查	无可见损伤	位移 0.75mm 或加速度 100m/s^2 取较小者, 并在 $10 \sim 500\text{Hz}$ 下试验 3 个循环, 每个循环 2 小时, 共 6 小时			
		电容量	变化率 $\leq 5\%$				
10	碰撞	外观检查	无可见损伤	碰撞次数: 4000 次 加速度 400m/s^2 脉冲持续时间: 6ms			
		电容量	变化率 $\leq 5\%$				
11	气候顺序	外观检查	无可见损伤	110°C , 16h 循环湿热, 试验 Db, 第一个循环 -40°C , 2h 循环湿热, 试验 Db, 其余循环 在标准大气压下恢复 24+2h			
		电容量	变化率 $\leq 5\%$				
		DF	$C \leq 1 \mu\text{F}$	$DF \leq 0.008$			
			$C > 1 \mu\text{F}$	$DF \leq 0.005$			
		耐电压		无击穿或飞弧			
		绝缘电阻		> 4 项中相对应极限值的 50%			
12	稳态湿热	外观检查	无可见损伤	温度: $40^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 湿度: $93 (-3 \sim 2) \% \text{RH}$ 时间: 56 天			
		电容量	变化率 $\leq 5\%$				
		DF	$C \leq 1 \mu\text{F}$	$DF \leq 0.008$			
			$C > 1 \mu\text{F}$	$DF \leq 0.005$			
		耐电压		无击穿或飞弧			
		绝缘电阻		> 4 项中相对应极限值的 50%			
13	脉冲电压	无永久性击穿或飞弧		每个电容器分别施加 24 次相同极性的脉冲。脉冲间隔时间应不少于 10s, 脉冲电压峰值应按照: $C \leq 1 \mu\text{F}$, 5.0kV ; $C > 1 \mu\text{F}$, $5.0 / \sqrt{C} \text{kV}$			
14	充电和放电	外观检查	无可见损伤	充放电次数: 10000 次			
		电容量	变化率 $\leq 10\%$	充电时间: 0.5s			
		$C \leq 0.33 \mu\text{F}$	$DF \leq 0.008$	放电时间: 0.5s			



		C>0.33 μ F	DF≤0.005	充电电压：√2U _R V.DC
		耐电压	无击穿或飞弧	充电电阻：220/C（Ω）或将充电电流限制到 1A，取其较大者；
		绝缘电阻	>4 项中相对应极限值的 50%	放电：每个电容器分别通过一个电阻器放电，电阻器的阻值必须使放电时候的电压变化率（dU/dt）的最大值约为 100V/μ s
15	阻燃性	电容器离开火焰后燃烧时间不得超过 10s，电容器燃烧跌落的残渣不得点燃下方的薄纱布。		针焰试验，可燃性类别 B，试验次数；1 次 电容器体积与燃烧时间： 250<V（mm ³ ）≤500 20s 500<V（mm ³ ）≤1750 30s V（mm ³ ）>1750 60s
16	自燃性	包裹电容器的薄纱布不得燃烧		电容器包裹 1-2 层薄纱布，每个电容器进行 20 次放电，间隔时间为 5s，放电电压为 2.5KV（0～+7%）。
注意：如因客户测试和使用超出我司以上要求范围，我司概不负责。				

薄膜电容器特性 Characteristics of Film Capacitor

1. 焊接温度与时间对比 Soldering Temperature VS Time





2. 温度特性 Temperature Characteristic



容量变化率与温度的关系 Capacitance vs. Temperature



损耗角正切与温度的关系 Dissipation Factor vs. Temperature



使用电压与温度的关系 Operation voltage vs. Temperature

绝缘电阻与温度的关系(CR value) IR vs. Temperature

3. 频率性能 Frequency Characteristics




容量变化率与频率的关系 Capacitance vs. Frequency


损耗角正切与频率的关系 Dissipation Factor vs. Frequency

说明 Note: PP—聚丙烯膜电容器 Polypropylene Film Capacitor; PE—聚酯膜电容器 Polyester Film Capacitor

频率阻抗曲线:




波峰焊接曲线（仅供参考）:



深圳市创容新能源有限公司

样品检验报告

客户名称	深圳市世强元件网络有限公司		制样日期	2023-07-22	
品 名	Y2 电容器	型 体	MPY	测试标准	IEC 60384-14
静电容量	0.01 μ F	容量公差	$\pm 10\%$	批量数	20PCS
额定电压	300VAC	使用温度	-40~110℃	样品数	10PCS
本体尺寸	W	12.86mm	印字样式及成品图 		
	H	12.08mm			
	T	5.98mm			
引出线尺寸	P	10.02mm			
	L	4.54mm			
	D	0.62mm			
1 测试项目	耐电压 VDC	绝缘电阻 M Ω	静电容量 μ F	损耗角正切	外观
1	OK	OK	0.00953	0.0008	OK
2	OK	OK	0.00977	0.0008	OK
3	OK	OK	0.00970	0.0008	OK
4	OK	OK	0.00987	0.0008	OK
5	OK	OK	0.00993	0.0008	OK
6	OK	OK	0.00951	0.0008	OK
7	OK	OK	0.00972	0.0008	OK
8	OK	OK	0.00970	0.0008	OK
9	OK	OK	0.00980	0.0008	OK
10	OK	OK	0.00960	0.0008	OK
测试条件	4000VDC 2S	$R \geq 100 \Omega$	1KHz	1KHz	目视
测试仪器	交直流耐压仪	绝缘电阻测试仪	LCR 电桥	LCR 电桥	
不良数	0	0	0	0	0
允收标准	AC0 RE1	AC0 RE1	AC0 RE1	AC0 RE1	AC0 RE1
判定	☒ 合格 ☐ 批退				
核准		审核	袁新海	承办	李宛秋