





1. 标“▲”表示重点尺寸；
2. 标“◆”表示装配与功能尺寸，需作CPK；
3. 接触阻抗：40毫欧姆 最大值；
4. 介质耐压：100伏 直流，一分钟；
5. 额定电流：3安培 最大值；
6. 特性阻抗：90±15%OHM.；
7. 插入力：5~20牛顿；
8. 拔出力：8~20牛顿（初始），6~20牛顿（10000次寿命以后）；



项目	品名	材质	描述	备注
1	上排molding端子	LCP	UL94V-0, 黑色	1
	端子	GT8400R-H	焊接区: 高温可焊锡 300° MIN. T=0, 12	1
2	下排molding端子	LCP	UL94V-0, 黑色	1
	端子	GT8400R-H	焊接区: 高温可焊锡 300° MIN. T=0, 12	1
3	二次molding	LCP	UL94V-0, 黑色	1
4	前壳	SUS304, T=0, 3	高温可焊锡 300° min.	1
5	EM片	SUS304, T=0, 1	/	2
6	中夹片	SUS304, T=0, 2	/	1

A1	GND	B12	GND
A2	SS1XP1	B11	SS1XP1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SS1XP2	B2	SSTXN2
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME



深圳市连欣科技有限公司

名稱: USB Type C 母座B款, 沉板1.6mm,
一体成型, 双排SMT端子;

料號: PART NO. XUBF-0331-2416

圖號: DWG. NO. USB03118F24-X01


SCALE: 1:1 UNIT:mm A4 SHEET: 1 of 1

General	Tolerance	±0.30
.X	±0.20	.XX
.XXX	±0.10	.XXX
Angle	Tolerance	±1.0°
.X°	±0.5°	.XX°
.XXX°	±0.2°	.XXX°
ECN(DCN) NO.	REV	DATE
DESCRIPTION	CHANGE APPRO.	


DRAW	繪圖員	黃和峰	2021/03/10
DESIGN	設計	黃和峰	2021/03/10
CHECK	校閱	金俊林	2021/03/10
APPRO.	承認	金俊林	2021/03/10

USB C F TYPE 沉板系列


① 产品入载带示意图



② 卷盘贴标签示意图



③ 10盘产品叠层示意图



NOTE:

1. QUANTITY/REEL: 1000 PCS

数量/卷: 1000 PCS


QUANTITY/INNER CARTON: 1000 X 10 = 10000 PCS

数量/箱: 1000 X 10 = 10000 PCS

2. FREE 22 CAVE IN THE FRONT CARRIER

22 CAVE IN THE END CARRIER.

包装带内圈空22格, 外圈空22格.




④ 产品入外箱示意图



⑤ 外箱封箱示意图

三角套
(4pcs)

纸板
分置放在
外箱
底面
上面



ITEM	成品	C TYPE母座成品	1000
1	CARRIER TAPE	W=24mm T=0.35mm	15.24M
2	COVER TAPE	W=13.3mm T=0.05mm	16.26M
3	小标签	L102mm*W59mm	10
4	卷盘	图3 30MM*W28.5MM	10
5	天地板	L380mm*W380mm	2
6	外标签	L102mm*W102mm	1
7	三角柱	L300mm*W1210mm	4
8	外箱	L355mm*W355mm*315mm	1
9	外箱	A=A	1
10	DESIGN	MATERIAL	QTY

深圳市连欣科技有限公司

名稱: USB Type C 母座B款,沉板1.6mm,
TITLE: 一体式成型, 双排SMT端子(包装)

料號: PART NO. XUBF-0331-2416

圖號: DWG. NO. USB03118F24-X01

SCALE: 1:1 UNIT:mm A4 SHEET: 1 of 1

General	Tolerance
X	±0.30
.XX	±0.20
.XXX	±0.10
Angle	Tolerance
.X°	±1.0°
.XX°	±0.5°
.XXX°	±0.2°

ECN(DCN)	NO.	REV	DATE	說明	DESCRIPTION	更改	承認	CHANGE	APPRO.
	A	21	03/10	新圖面		黃和峰	金俊林		
工程變更通知單號	版次	日期							