







注： 本板为禁止传输、复制、编辑文档，以及利用其内容进行交流



Circuits	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
02	2.00	1.00	8.00	4.80
03	4.00	2.00	10.00	6.80
04	6.00	4.00	12.00	8.80
05	8.00	6.00	14.00	10.80
06	10.00	8.00	16.00	12.80
07	12.00	10.00	18.00	14.80
08	14.00	12.00	20.00	16.80
09	16.00	14.00	22.00	18.80
10	18.00	16.00	24.00	20.80
11	20.00	18.00	26.00	22.80
12	22.00	20.00	28.00	24.80
13	24.00	22.00	30.00	26.80
...	...	...	...	...
20	38.00	36.00	44.00	40.80



SUGGESTED PCB LAYOUT (COMPONENT SIDE)

GENERAL TOLERANCES

0.X	±0.25	X.X	±3°
0.XX	±0.12		
0.XXX	±0.05	X.XX	±0.5°

3	零件 Pinning List	零件 Name	2	数量 (mm)	备注
2	零件 Contact	零件 Name	mm		
1	零件 Value	LCP (UL-94V-0)	1		本板
序号	名称	材料	数量	备注	

How to order

MXPH - 2.0 - XXP - XXX - X - X
品牌款式 间距 板数 1.单排 2.双排 0.象牙白 Y.黄色 C.黑色 M.绿色 W.T.贴片 L.G.立贴带扣 R.红色 ...其他颜色 W.G.贴片带扣 E.蓝色

品牌款式 间距 板数 1.单排 2.双排 0.象牙白 Y.黄色 C.黑色 M.绿色 W.T.贴片 L.G.立贴带扣 R.红色 ...其他颜色 W.G.贴片带扣 E.蓝色

- 技术要求:
- 1、塑件材料: LCP (UL-94V-0)
 - 2、接插件: 黄铜镀锡
 - 3、接触电阻: $\leq 10m\Omega$
 - 4、绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
 - 5、额定电压: 250V AC DC
 - 6、额定电流: 2.0A AC DC
 - 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
 - 8、工作温度: $-25^{\circ}\sim +105^{\circ}$
 - 9、可靠性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 $260^{\circ}C$, 时间 2.5 ± 0.5 秒
 - 10、铅和锡等六大有害物质含量要符合环保要求

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG	CHK	DATE	23.08.10	UNITS	MM
CHK		DATE		SCALE	1:1
APP		DATE		NAME	MXPH-2.0-XXP-LT1
CIXI MAIXU ELECTRONICS CO.,LTD					
MAIXU 慈溪市迈旭电子有限公司					
DWGNO.					