



客户编码		发行日期	2023-03-16
客户物料编码		客户规格型号	6*8-820UH-0.15线
祥如物料编码	XR6*8-821K-L	祥如规格型号	XR6*8-821K-L
送样数量	0PCS	送样日期	2023-03-16
外观尺寸 mm		A	7.5 MAX
		B	11.0 MAX
		C	0.6±0.1
		D	15.0±2.0
		标识	
		原理图	



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.15mm	177.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	820uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	836.6
直流电阻DCR	3.5Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	2.22
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC 150mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ6*11mm UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ6.5 UL黑色扁管		XINGQI	m
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
磁芯	R250 DR2W6*8 3-4.2-3	镁锌材质	LIANXING	K

作业流程

产品包装				
包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰