


客户编码		发行日期	2023/3/22	
客户物料编码		客户规格型号	8*10-22UH-0.4线	
祥如物料编码	XR8*10-220K-L	祥如规格型号	XR8*10-220K-L	
送样数量	0PCS	送样日期	2023/3/22	
外观尺寸 mm			A	10.0 MAX
			B	13.0 MAX
			C	0.6±0.1
			D	15.0±2.0
			标识	
			原理图	
			S	
			F	
				* STRAT


 正视图
 FRONT VIEW

 顶视图
 TOP VIEW

 底视图
 BOTTOM VIEW

绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.40mm	24.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	22uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	21.30
直流电阻DCR	80mΩ MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	61.40
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC 2A 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
套管	Φ8*12.5mm UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ8.5mm UL黑色扁管		XINGQI	m
磁芯	R250 DR2W8*10 4-6-5	镁锌材质	LIANXING	K
漆包线	2UEW(155) 0.40mm		GANYUE	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

作业流程					
产品包装					

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰