


客户编码		发行日期	2023/3/31	
客户物料编码		客户规格型号	10*16-120UH-0.5线	
祥如物料编码	XR10*16-121K-L	祥如规格型号	XR10*16-121K-L	
送样数量	0PCS	送样日期	2023-03-23	
外观尺寸 mm			A	12.0 MAX
			B	20.0 MAX
			C	0.75±0.1
			D	15.0±2.0
			标识	
			原理图	
			S	
			F	
				STRAT



## 绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.5mm	55.5TS	圈数参考	平整密绕	

## 注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	120uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH-2829A	119.30
直流电阻DCR	0.16Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH-2829A	0.12
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC 2.3A 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
导针	0.75mm CP线		BAICHUAN	Kg
磁芯	H3M DR2W10*16 5-11-5	镁锌材质	HUAZHONG	K
漆包线	QA-1(2UEW)/155		CHANGDA	Kg
套管	Φ10*15mm UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ11mm UL黑色扁管		XINGQI	
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

## 作业流程

产品包装				
包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰